

HDQ-4K35

35,000 ルーメン、4K 解像度、3 チップ DLP プロジェクター



- 60Hz フレーム・レートでネイティブ 4k コンテンツをサポート
- 頑強な完全統合型の設計
- 内部電源、レンタル・フレームを備え、外部チムニー・ファンなし

輝度レベル 35,000 中央ルーメンを提供する HDQ-4K35 プロジェクターは、ネイティブ 4K コンテンツを 60 Hz フレーム・レートで表示できます。内部電源、レンタル・フレームを備え、外部チムニー・ファンのないユニークな一体型デザインを特長とします。さらに HDQ-4K35 は、Barco の画期的な 4K スクリーン管理システムと完全に組み合わせることができ、ネイティブ 4K プロジェクター・ブレンディングを可能にします。

驚きの画像

その 4K (4,096 x 2,160) 解像度、60 Hz フレーム・レート、キセノン 6.5kW ランプおよび高コントラスト光学エンジンにより、HDQ-4K35 は、極めて鋭い画像を配信し、鮮やかで色豊かな驚きのビジュアルでライブ・イベントを盛り上げます。すでに HDQ-2K40 プロジェクター群を所有するレンタル会社は、その XLD レンズを HDQ-4K35 プロジェクターに再利用でき、また最適な画像を得るために高いレンズ・シフトが必要な場合は、専用 4K レンズを選ぶこともできます。

E2 と完全に適合

ネイティブ 4K 入出力を提供する最新 E2 画像プロセッサは、リフレッシュ・レート 60Hz までの HDQ-4K35 を使用して 32 プロジェクター・ブレンドを管理できる市場で唯一のスクリーン管理システムです。

移動に適した設計

レンタル & ステージング用途に最適な HDQ-4K35 は、内部電源、レンタル・フレームを備え、外部チムニー・ファンのないユニークな一体型デザインを特長とします。移動を考慮して設計された HDQ-4K35 は、堅牢なメタル・シャーシを備え、連続輸送での過酷な条件に耐えることができます。

技術仕様

HDQ-4K35

一般仕様

プロジェクタータイプ	4K3 チップ DLP デジタル・プロジェクター
使用技術	1.38 インチ DMD™ x3
解像度	4,096 x 2,160
輝度	35,000 中央ルーメン / 33,000 ANSI ルーメン*
コントラスト比	2,000:1 (標準)
輝度均一性	90%
アスペクト比	1.896
レンズタイプ	XLD / XLD HD (4K レンズ)
レンズ	レンズ固定 0.72; 0.9 ズーム・レンズ (スタートは 1.3):1 から 7.2:1 (全詳細はレンズ・カリキュレーターを確認)
光学レンズシフト	V: +/-70% / H: +/-30% (レンズタイプに応じてシフトは劣る)
色補正	P7
ランプ	6.5 kW キセノン
ランプの寿命	500 時間
ランプを装着した搬送	いいえ
素早く取り替えられるランプ・ハウス	あり
お客様によるバルブ交換	あり
ランプ保証 (現場での取り替え/工場での取り替え)	90 日、300 時間/上限 300 時間
3D	対応
入力	2 x DP 1.1 のみ (2 x 2,048 x 2,160) HDMI 対応; 3GHDSI 対応
シールドエンジン	標準
光学ダウザー	標準
方向	テーブル-サイド (縦長)
WARP	外部オプションの MCM ワープ
統合ウェブ・サーバー	はい (プロジェクター制御盤)
オプション入力	無
入力解像度	最大 4K 60p
ソフトウェア・ツール	DC コミュニケーター
ネットワーク接続	10/100 Base-T、RJ-45 接続
電源要件	200-240V / 380-400V@50-60Hz
最大消費電力	8,000W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	61 dB(A)
動作周囲温度	0°~35°C / 32°~104°F
動作湿度	0-80% (結露なし)
BTU 消失	最大 27,331 BTU/h
寸法 幅×長さ×高さ	1,025 x 1,320 x 900mm / 40.35 x 51.96 x 35.43 インチ
重量	210kg (462.97 ポンド)
梱包サイズ	(LxWxH) 1,522 x 1,242 x 1,215 mm / 59.92 x 48.90 x 47.83 インチ
工場からの輸送重量	270kg (595.25 ポンド)
標準アクセサリ	電源コード; 調整可能フレーム/ クランプ
証明書	UL60950-1 および EN60950-1 に準拠 FCC パート 15 クラス A および CE EN55022 クラス A、RoHS に準拠
保証	3 年間で標準、5 年まで延長可能
*	+/-10%

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。