

# DP2K-32B

밝은 DLP Barco Alchemy 시네마 프로젝터(33,000루멘)



- 밝은 이미지, 낮은 운영비
- 통합된 DCI 준수 프로젝터
- 시리즈 3 시네마 처리 전자기기와 미디어 서버 기능 결합

DP2K-32B는 더욱 큰 스크린용으로 설계되었으며 생생한 색상과 풍부한 명암비로 뛰어난 화질을 제공합니다. 프로젝터 및 미디어 서버 기능이 단일 프로젝터 모듈에 병합된 DP2K-32B Barco Alchemy 프로젝터는 보드 내장형 저장소가 포함된 완전한 DCI 규격 프로젝터이자 미디어 서버 솔루션입니다. 필요한 하드웨어를 줄임으로써 간편성과 신뢰성은 높아집니다. 스마트 프로젝터는 잠재적인 작동 오류를 탐지하여 고장 발생 시에 사용자에게 경고합니다. TMS 환경에서 보다 유용한 이 프로젝터는 단일 스크린 적용 분야에서 독립 실행형 방식으로 작동합니다. 포함된 Barco Web Commander 사용자 인터페이스를 사용하여 원격으로 쇼를 만들고 예약할 수 있습니다.

## 저렴한 보유 비용

운영 및 유지보수 비용을 절감하는 통합 Barco Alchemy 기술을 기반으로 하는 DP2K-32B는 낮은 총 작동 비용으로 뛰어난 영상 처리, 손실 없는 DCI 품질 및 높은 신뢰성을 보장합니다.

## 간편한 유지보수 및 작동

DP2K-32B에는 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 'Barco Web Commander' 화면 관리 시스템이 함께 제공됩니다. 이 프로젝터는 잠재적인 작동 오류를 탐지하고 예를 들어 예정된 쇼의 자산 또는 KDM이 누락된 경우 사용자에게 경고합니다. 또한 간단한 유용성과 긴 가동 시간을 위해 간편하고 완벽한 모듈형 아키텍처를 채택하고 있습니다. DP2K-32B 프로젝터는 타사 미디어 서버가 포함된 패키지에서도 사용할 수 있으며 Barco Alchemy 모듈과는 별개로 주문할 수 있습니다.

## Barco Alchemy 기술의 특징점

- 시네마 처리 전자기기와 미디어 서버 기능 결합
- 상자의 수가 적어 신뢰성과 사용 편의성 증가



- 직관적인 'Barco Web Commander' 사용자 인터페이스로 간단한 조작
- Barco Alchemy 모듈로 Series 2 프로젝터를 간편하게 업그레이드
- Barco Alchemy 기술, 재사용 가능한 필터, 낮은 유지보수 비용 등으로 최저 유지 비용.
- 저장소 포함
- 웹 브라우저에서 실행되는 직관적인 'Barco Web Commander' 스크린 관리 시스템을 통해 편의성 극대화
- Barco 커뮤니케이터로 프로젝터의 모든 모듈을 간편하게 설정 및 업데이트
- 특허받은 실드 엔진 및 고급 DMD 냉각 기능으로 가능해진 장시간의 화질 및 휘도
- DP2K C 시리즈가 탑재된 업계 인증의 모듈형 설계 및 공통 플랫폼을 통한 쉬운 설치 및 유지보수

**기술 사양****DP2K-32B**

일반 사양	
Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" DC2K dark metal devices
기본 해상도	2,048 x 1,080픽셀
하우징	완전 밀폐된 DMD 및 광학 어셈블리
램프	3kW -7kW(Xenon 램프)
광 출력	33,000루멘(6.5kW 램프 출하 시 장착됨) (7kW 램프를 사용하여 34,000루멘 이상 제공)
스크린 크기	최대 너비: 32m/105ft
명암비율	2,000:1
제어 I/O	3x Ethernet 8x GPIO (DB 25) 3D interface USB RS-232 interface (DB9)
통합 시네마 미디어 프로세서	DCI 4K 2D 최대 60fps DCI 4K 3D (24 또는 30 fps 눈 당) DCI 고속 프레임 레이트 2K 3D 최대 120fps (60fps 눈 당) JPEG 2000비트 레이트 최대 625Mbps 듀얼 채널 색상 수정 MPEG-2 (4:2:0 및 4:2:2 최대 60fps) 2x HDMI2.0a (최대 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI 입력 16x AES/EBU 오디오 채널 (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe 콘텐츠 연결성 및 인제스트용 빠른 인제스트를 위해 2x 전면에서 접근 가능한 USB 3.0 2x 전면에서 접근 가능한 USB 2.0 비디오 워터마크 삽입: Civolution NexGuard 오디오 워터마크 삽입: Civolution 폐쇄 자막 장치: SMPTE 430-10 지원
통합 스토리지	1.9TB 고성능 스토리지(RAID-5) / 1TB 핫스왑식 2.5" 하드 드라이브 3개 3.9TB 고성능 스토리지(RAID-5) / 2TB 핫스왑식 2.5" 하드 드라이브 3개
Barco Web Commander	프로젝터 대시보드 프로젝터 컨트롤 보드 플레이어/에디터/스케줄러 표시 자동화, 3D, 입력 동적 DCP 재생 목록 및 중간 휴식 TMS 통합 스마트 프로젝터 상태 iOS 및 Android 태블릿을 포함하여 HTML5 웹 브라우저 사용 듀얼 프로젝터 3D: 패시브 및 액티브 Auro 11.1 디코딩

**기술 사양****DP2K-32B**

Barco Communicator	Projector installation & configuration Projector update & maintenance
프로젝터 진단	통합 미디어 서버 이용 커뮤니케이터 제어 소프트웨어 이용 SNMP 에이전트 사용
전원 요구 사항	400V + N(3) 또는 220V(3) 30,000 BTU/hr(6.5kW 램프 사용 시)
크기	604(H) x 754(W) x 1,129(D)mm 23.78(H) x 29.69(W) x 44.45(D)인치 NB.: 프로젝터 하단에 공기 유입을 위한 최소 5cm의 여유 공간 필요
무게	140kg(309lbs)
주위 온도	최대 35°C/95°F
배기량	350 – 390 cfm (10 – 11m <sup>3</sup> /min)
옵션	3D 애드온 터치 스크린 모니터, Barco Commander 및 Communicator 포함 지지대 CineCare Web Auro 11.1 라이선스 Barco Escape 라이선스 Live 3D*** *** 소프트웨어 로드맵
안전 요구 사항	Class 1 risk group 3

**작성일: 17 May 2023**기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.