

# G60-W10

Лазерно-люминесцентный DLP-проектор, 10 000 люменов, WUXGA



- Превосходное качество изображения
- Оптимальные возможности интеграции
- Гарантированное обслуживание и поддержка

Серия G60 дополняет одночиповое предложение шестью качественными проекторами яркостью от 7000 до 10 000 люмен. Это открывает возможности для более широкого спектра областей применения, предоставляя в то же время доступ к легендарному сервису и поддержке Barco.

Лазерный источник света не только обеспечивает высокое качество изображения, но и уменьшает затраты на обслуживание по сравнению с большинством ламповых проекторов, доступных на рынке. Благодаря программному обеспечению Barco Projector Toolset установить и управлять вашим проектором (или проекторами) вы сможете в комфортной обстановке со своего компьютера.

Доступны проекторы черного и белого цвета, что позволяет выбрать устройство, идеально подходящее для вашей среды. Унифицированный компактный размер, совместимость с другими решениями Barco и широкий диапазон смещения объектива повышают гибкость использования проекторов.