

LC-3001

30" WQXGA LCD display



Barco's High-Resolution LCD display LC-3001 has been specifically designed for use in a wide variety of professional applications. The LC-3001 presents crisp, clear and color-accurate images on 30" screen size with WQXGA resolution (2560x1600 pixels).

Your benefits:

- High brightness
- High contrast, even in high ambient light environments
- High resolution and pixel density
- Frame lock and genlock functionality
- Low power consumption
- Long lifetime

Product specificaties

LC-3001

General specifications	
Technologie	TFT LCD
Resolutie	2560x1600
Levensduur	50,000h average
Kleuren	16.8 million
Kleurenspectrum	76% NTSC
Beeldverhouding	16:10
Kijkhoek	176°/176°
Reactietijd	6 ms
Dots per inch	101 dpi
Kleuraanpassing	6500K
Contrastverhouding	650:1
Helderheid	250cd/m²
Lichtsensoren	Backlight stabilization sensor
Standaardingangen	2 DVI inputs
Ondersteunde resolutie	2560x1600
Controle	-RS232 control -DDL WMMV -On Screen Display (OSD)
Invoer	90V-264V (45Hz-65Hz)
Energieverbruik	150W
Bedrijfstemperatuur	10° to 40°C (50° to 85°F)
Vochtigheid	Max. 80%
Naleving van regelgeving	CE, UL, FCC
Koeling	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
Actief scherm (diagonaal)	29.8" (756.3 mm)
Actief schermgebied	641.3 x 400.8 mm (25.24" x 15.78")
Afmetingen	697 x 456 x 107 mm (27.4" x 17.9" x 5.91")
Gewicht	15 kg (33 lbs)
Glasplaat	Standard
Hangend	VESA 100 x 100
Garantie	The product is subject to warranty of 2 years. Warranty for image retention is subject to certain conditions of use.

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

