


LENTE GC (0.84 - 1.02: 1)



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**LENTE GC (0.84 - 1.02: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC (0.84 -1.02: 1)
ratio de desplazamiento	0.84 -1.02 : 1
Relación focal	2 (gran angular) -2,3 (telescópico)
Relación de zoom	1,2x
Distancia focal	18,13-21,75 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	0,90-10.98 m
peso	Neto: 3,2 kg Bruto: 5.2 kg
zoom motorizado	Sí
foco motorizado	Sí
Notas	(*) Esta lente no es compatible con la función de memoria de lente en el G100

Generado en: 16 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.