

ClickShare CSE-800

Sistema di presentazione e collaborazione wireless per sale di rappresentanza e sale conferenza



- Connessione wireless allo schermo centrale
- Funzionalità di sicurezza avanzate
- Fino a 8 utenti sullo schermo contemporaneamente
- Condivisione da portatile, tablet o smartphone
- Moderazione, lavagna e note
- Si collega facilmente con le apparecchiature AV e IT esistenti
- 4K DCI
- Sistema fornito con 4 dispositivi Button

CSE-800 è stato progettato per portare l'esperienza di ClickShare nelle sale di rappresentanza, nelle sale riunioni di fascia alta e nelle sale conferenza. Grazie a diverse funzionalità uniche, tra cui la condivisione simultanea fino a 8 persone, la moderazione in modalità automatica e manuale, la lavagna e la funzione di annotazione, CSE-800 è il sistema più potente della famiglia ClickShare ad oggi. CSE-800 è stato progettato per l'implementazione aziendale e offre funzionalità di sicurezza avanzate, una gamma più ampia di opzioni di connettività - tra cui AirPlay e supporto di Google Cast per contenuti non HDCP - e gestione centralizzata. Gli utenti devono semplicemente collegare un dispositivo alimentato tramite USB - il pulsante ClickShare - al proprio PC o Mac e fare clic sul pulsante per ottenere il contenuto dal proprio laptop sull'ampio schermo della sala riunioni. Grazie alle app ClickShare, gli utenti possono inoltre condividere i contenuti da portatili, telefoni cellulari o tablet. Assicurati di avere la versione firmware installata nella Base Unit per usare al meglio l'app desktop.

Scopri le novità dell'ultimo aggiornamento ClickShare

Il potere della collaborazione interattiva

CSE-800 è dotato di due ingressi e uscite HDMI. È presente un collegamento diretto con le apparecchiature preesistenti e una facile integrazione con i sistemi di videoconferenza, ma anche che i due display 4K DCI possono essere gestiti da una singola unità base. Inoltre, la struttura a 2 reti consente la connessione separata e simultanea con più reti, ad esempio la rete aziendale e quella del cliente, e offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità per gli utenti. Oltre a consentire la

CSE-800 è dotato di due ingressi e uscite HDMI. È presente un collegamento diretto con le apparecchiature preesistenti e una facile integrazione con i sistemi di videoconferenza, ma anche che i due display 4K DCI possono essere gestiti da una singola unità base. Inoltre, la struttura a 2 reti consente la connessione separata e simultanea con più reti, ad esempio la rete aziendale e quella del cliente, e offre un ulteriore livello di sicurezza e comodità per gli utenti. Oltre a consentire la condivisione simultanea da parte di 8 persone, il CSE-800 garantisce una connettività diretta allo schermo principale e favorisce la collaborazione.

La funzionalità di moderazione è stata appositamente progettata per l'uso nelle sale più grandi, quando diverse persone condividono allo stesso tempo. Per evitare la rapida commutazione di schermi, che rende difficile seguire la presentazione, il moderatore può selezionare manualmente quale contenuto viene visualizzato su schermo e quando, garantendo così un'esperienza ottimale per tutti i partecipanti. La funzione di moderazione può essere disattivata in qualsiasi momento, facendo tornare il sistema nella normale modalità operativa di ClickShare, con la condivisione dei contenuti al clic di un pulsante. Per comodità, è possibile impostare uno dei tre livelli predefiniti delle funzionalità di sicurezza di CSE-800, a seconda dei requisiti e delle politiche aziendali.

ClickShare porta nelle tue sale di rappresentanza la funzione Touch Back e l'ideazione. Esegui qualsiasi applicazione dal tuo portatile e controllala dallo schermo. Con pochi tocchi sullo schermo puoi aprire le presentazioni, condividere i messaggi e-mail o avviare un video. Concentrati sul pubblico e sui contenuti anziché sullo strumento di presentazione.

Perfetta vestibilità con Barco UniSee

CSE-800 è inoltre uno dei componenti essenziali di Barco Ideation Wall, per riunioni interattive e collaborative. Semplicemente combinando un videowall LCD Barco UniSee, un telaio touch specificamente progettato per Barco UniSee e un ClickShare CSE-800 che supporta note, lavagna e funzione TouchBack subito pronte all'uso, è possibile creare nella sala riunione un'esperienza singola unificata, che permette di sfruttare sia le funzioni interattive offerte dalla nostra soluzione di collaborazione wireless ClickShare sia l'esperienza visiva continua di Barco UniSee, senza precedenti nel mondo dei videowall LCD.

CSE-800 è un prodotto creato con flussi e processi certificati ISO 27001.

L'aggiunta di ClickShare CSE-800 alla configurazione della sala conferenze fissa (come Microsoft Teams o Zoom room) migliora l'interattività, la produttività e la collaborazione per le riunioni Microsoft Teams e Zoom. Ciò riporta l'attenzione dalla conferenza alla reale collaborazione.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CSE-800

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 32 e 64 bit macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 e 10 (app ClickShare) iOS 11, 12 e 13 (app ClickShare)
Uscite video	2x HDMI 1.4b
Ingressi video	2x HDMI 1.4b
Risoluzione uscita	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Risoluzioni in ingresso	4K DCI (4096 x 2160) a 60 Hz
Audio	Tramite HDMI, analogico tramite jack audio da 3,5 mm, S/PDIF
Supporto AirPlay	Mirroring iOS (AirPlay) da iOS 9.0 fino a iOS 12/Mac OS 10.14
Supporto Google Cast	Android 8.1 Oreo
Velocità fotogrammi	Utilizzo degli ingressi HDMI: Fino a 60 fps con un ingresso a 4K Fino a 30 fps con due ingressi a 4K* Utilizzo di ClickShare Button o delle app: Fino a 30 fps a 1080 p
Numero di risorse contemporanee visualizzate	8 (4 per schermo)
Numero di connessioni contemporanee	40 (Button e/o App)
Compatibilità iPad, iPhone e Android	Condivisione di documenti, browser, fotocamera per dispositivi Android e iOS tramite l'ClickShare app
Desktop esteso	Disponibile (in base al sistema operativo). Può richiedere il pacchetto di estensione ClickShare.
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il pulsante ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale; max. 30m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (non tutti i canali DFS sono supportati. I dettagli completi sono disponibili nel whitepaper di dispiegamento della rete)
Connessioni	2 LAN Ethernet 1 Gbit 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 (posteriori), 2 USB 3.0 (anteriori) Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), digitale S/PDIF
Livello di rumore	Max. 25 dBA a 0-30°C Max. 30 dBA a 30-40°C
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 a +40 °C (+32°F a +104°F) Max: 35 °C (95 °F) a 3.000 m A magazzino: da -20°C a +60 °C (da -4°F a +140 °F)
Umidità	Conservazione: 0 -90% umidità relativa, senza condensa Funzionamento: 0 -85% umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Dispositivo di blocco Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Garanzia	3 anni standard Possibilità di estensione fino a 5 anni
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	46,2 x 282,3 x 206,5 mm (antenne escluse) / 1,8" x 11,1" x 8,1" 146,4 x 282,3 x 206,5 mm (antenne incluse) / 5,8" x 11,1" x 8,1"
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard
Consumo energetico	Funzionamento normale: 90 W in condizioni di utilizzo a pieno carico 52 W in condizioni di utilizzo normale (connessione di 2 uscite HDMI, connessione di 1 ingresso HDMI, condivisione con 4 persone) Modalità ECO: 30 W Modalità standby in rete: < 1 W Modalità standby avanzato: < 0,5 W
Peso	2,2 kg / 4,85 lbs

Generato il: 20 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.