

ClickShare Hub Pro

Hochwertiges modulares Videokonferenzraumsystem für verbesserte Hybrid-Meetings



- **Kabellose Präsentation:**
Freigeben von 4K-Inhalten mit zwei ClickShare Buttons der nächsten Generation mit USB-C-DisplayPort™
- **Dual-Display-Unterstützung**
- **Sicher durch Design und Cloud-Verwaltung**
- **Nachhaltiges Produkt mit Barco Eco-Label A+**

ClickShare Hub Pro ist ein hochwertiges modulares, drahtloses Videokonferenzsystem für erweiterte Hybridmeetings. Die beiden ClickShare Buttons der nächsten Generation (mit Wi-Fi 6E und USB-C-DisplayPort™) gewährleisten Meetingteilnehmern das sichere, kabellose Freigeben von 4K-Inhalten. Durch die Unterstützung von zwei Displays sind visuell ansprechende und spannende Meetings garantiert.

Für IT-Manager und Integratoren bietet ClickShare Hub Pro eine anpassbare Lösung für alle Raumtypen sowie Sicherheit und Compliance auf Unternehmensniveau.

Voraussichtlich verfügbar ab Ende 2025.

Technische Daten

CLICKSHARE HUB PRO

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 14 (Sonoma) und 15 (Sequoia)
Systemanforderungen	Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
Videoausgänge	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Videoeingänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz HDMI 2.0
Audioausgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
ClickShare-App	Desktop
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast *
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter ^{2*}	
Quellen	
Geräuschpegel	Maximal 25 dBA bei 30 °C
Kabelgebundene Authentifizierung	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be und IEEE 802.15.1 BT 5.3
REACH	Max. 30m (100ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz DBS/HBS (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	Rückseite: 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR Sink 2x HDMI-Ausgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Gerät + USB-C DisplayPort™II-Ausgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™II-Ausgang Vorderseite: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C, max. 35 °C in 3000 m Höhe, Lagerung: -20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja *
Drahtloskonferenzen	Ja, per App oder Button *
Lokale Ansicht	Hohe Qualität *
Netzwerkverbindung	LAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	3 Jahre Standard
*	Zu einem späteren Zeitpunkt
Abmessungen (HxBxT)	37 * 180 * 180 (mm)
Leistungsaufnahme	Betrieb: 160 W (max.), Standby:
Stromversorgung	Externes USB-C-Ladegerät 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 g

Generiert am: 18 Aug 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.