

# TF16

Mosaico LED de exteriores para instalación fija con un distancia entre píxeles de 16 mm y 6.000 nits



## Dispositivos de sombreado de contraste mejorado

La pantalla TF16 incluye tecnologías respetuosas con el medioambiente que frenan la contaminación lumínica, como controles de sombras que mejoran el contraste y por tanto reducen el brillo y consumo, además de un mayor rendimiento visual y un ángulo descendente en sus LED. De esta forma, se evita desperdiciar la luz al dirigirla hacia el espectador, lo que se traduce en un menor consumo y una mayor vida útil.

**Especificaciones del producto****TF16****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	16,0 mm
brillo	6.000 nit
configuración LED	1R, 1G, 1B ángulo decreciente
Densidad de píxeles	11.739/m <sup>2</sup> 1.092/pie <sup>2</sup> 3.600/tile (60x60)
ángulo de visión horizontal	+70°/-70°
ángulo de visión vertical	-30°/+20°
consumo de potencia	119 W/m <sup>2</sup> (promedio) 460 W/m <sup>2</sup> (máx.)
Disipación de calor	406 BTU/h/m <sup>2</sup> (típico)
dimensiones de tiles	Ancho: 960 mm Altura: 960 mm Profundidad: 225 mm
Peso / tile	39,2 kg (83,77 lbs.)
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bits / color
Facilidad para el servicio	Parte delantera o trasera
Temperatura operativa	-20 °C a +50°C (-4° a 122°F)
Humedad operativa	10-99%
Certificaciones	ETL, CE, FCC clase A, RoHS

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.