

CNHD-81B

Proyector DLP de un solo chip Full HD y 7.500 lúmenes



- **Imágenes supernítidas con colores intensos**
- **Amplio rango de desplazamiento de la lente para una instalación flexible**
- **Diseño compacto**
- **Fiabilidad ininterrumpida**

***Sólo disponible en distribuidores seleccionados**

El CNHD-81B es ideal para instalarlo en salas de reuniones, salas de juntas, salas de conferencias y auditorios de tamaño pequeño y mediano.

Una calidad de imagen incomparable

El CNHD-81B es un proyector con tecnología DLP® de un solo chip que combina un nivel de brillo de 7.500 lúmenes ANSI con una resolución Full HD (1.920 x 1.080). Con tecnología DLP, este proyector de alto brillo garantiza la proyección de imágenes fiables y constantes a lo largo del tiempo. Posee una uniformidad de brillo del 90% que garantiza unas imágenes estables con niveles de brillo uniformes en toda la pantalla.

Fácil de instalar

Su tamaño reducido y poco peso, tan solo 12,9 kg, lo convierten en un proyector excepcional para su clase: el CNWU-81B es realmente fácil de instalar y usar. Además, al disponer de desplazamiento de objetivo, tendrá la flexibilidad de instalar el proyector a distintas distancias de la pantalla y desplazar el objetivo con facilidad para centrar correctamente la imagen en la pantalla.

Diseñado para durar

El CNHD-81B presenta un diseño sin filtros y emplea la consolidada tecnología DLP® para ofrecerle una precisión de la imagen inigualable y un reducido coste de la propiedad. Está diseñado para un uso ilimitado: por eso incluye una garantía de tres años para su total tranquilidad.

Especificaciones del producto

CNHD-81B

Especificaciones generales

Tipo de proyector	Proyector DLP de un solo chip
tecnología	LVDC DMD™ con DarkChip3™
resolución	1.920 x 1.080 (Full HD)
brillo	7.500 lúmenes ANSI
relación de contraste	6.500:1
brillo uniforme	>90%
Relación de aspecto	16:9
Tipo de lente	Todas las lentes de cristal puro
lentes	Ultrapanorámico EN 12 (0,74:1), objetivo con zoom ultrapanorámico EN46 (0,8-1,21:1), objetivo con zoom gran angular EN13 (1,24-1,6:1), objetivo con zoom estándar EN11 (1,6-2,32:1), objetivo con zoom de largo alcance EN14 (2,37-3,79:1), objetivo gran angular EN15 (1,16:1), zoom de extra largo alcance EN16 (3,8-6,5:1)
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -134% a +134%; Horizontal: -68% a +68% (en objetivos zoom)
Corrección del color	RealColor™
Lámparas	2 x 300 W UHP Vidi
Vida útil de la lámpara	Hasta 2.000 horas (modo de potencia total) / 2.500 horas (modo económico)
Carcasa de lámpara, recambio rápido	Si
Garantía de la lámpara	500 horas o 90 días
núcleo DLP? estanco	Si
Orientación	mesa -techo
entradas	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HMDI 1.3a; 1 x YPbPr; 1 x S-video; 1 x composite
Resoluciones de entrada	Resolución de píxeles 1.920 x 1.200 -640 x 480; RGBHV, RGBS, RGsB; formatos personalizados disponibles; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Herramientas de software	Proyector Toolset, ProNet
Control	Enchufe minijack + IR, RS232, red, disparador de 12 V
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
consumo de potencia	850 W
nivel de ruido	34 dB
Temperatura ambiente de funcionamiento	10-40 °C / 50°-104 °F
Humedad operativa	20-80% humedad relativa
Disipación de BTU	máx. 2.900 BTU/h
dimensiones (ancho x largo x alto)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pulgadas
peso	12,6 kg (27,8 lbs)
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico
Certificaciones	Compatible con FCC, parte 15 Clase A y CCC, cCSAus, cUL, UL y CE
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra. Ampliable a 5 años.

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.