

SLM R8 Performer

A Compact Projector for Rental & Staging Applications



技術仕様

SLM R8 PERFORMER

一般仕様	
光出力	8,000 ANSI ルーメン
DMDデバイス	DMDデバイス 高解像度XGA DMD? × 3
解像度	1,280 x 1,024 (SXGA)
輝度均一性	総スクリーン面積の90 %以上
コントラスト	ノーマルモード： 450:1 ハイモード： 900:1 (フルホワイト/フルブラック)
ランプ	寿命（最大）：750時間 寿命（通常）：500時間 ランプ電力：2.0 kW
ノイズレベル@20°C (68°F)	54 dba 未満
ノイズ・レベル (@ 40°C -104°F)	55 dba 未満
主要電源	200 -240 V
消費電力	2.550 W
周囲温度	最高 35°C (95F)
寸法	875 mm x 585 mm x 429 mm 34.5" x 23" x 16.9"
重量 (リギング・ギア含む)	57 kg / (126 lbs)
レンズ	パルコのclick-and-play?TLDレンズが、最高クオリティの映像を実現します。固定焦点およびズームの両バージョンがあります。
レンズシフト	電動垂直シフト：100%まで 電動水平シフト：65%まで
シールドエンジン	なし
シームレスな切り替え	標準
ScenergiX	オプション
ネットワーク接続	オプション
固定入力	・標準シンク（BNC端子）またはトリレベルシンク、シンクオングリーンまたはセパレートシンク付きのRGBアナログ信号、標準ビデオ信号、S-VHS信号に対応する多機能型5ライン入力 懸2 ・マルチスタンダードDVI入力 懸2 ・SDI入力（シリアルデジタル入力）
オプション入力	オプションの入力モジュールに対応するフリーデジタル入力スロット × 1 ・SDI ・HD -SDI
リモート・コントロール	・PCベースのプロジェクター制御に対応するRS232またはRS422ループスルー入力（D9端子） ・周辺機器に対応する通信入力（D9端子） ・有線リモート（標準リモート）に対応する3ピンオスXLR端子 ・双方向通信（ラゲッドリモート）に対応する3ピンメスXLR端子

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。