

# ClickShare CS-100 Huddle

허들 공간용 무선 프레젠테이션 시스템



- 중앙 화면 무선 연결
- 1명의 화면 사용자
- 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유
- HDMI 출력

소규모 팀에 더 나은 협업. 허들 공간은 고객님의 본인의 장치를 가져와서 생각을 공유하고, 논의하며 소통할 수 있는 창의적이고 유연하며 직관적인 곳입니다. 빠르고 쉽게.

Barco가 ClickShare CS-100 Huddle을 개발한 이유가 바로 여기에 있습니다. 허들 공간 내 즉흥적인 협업을 위해 고안된 무선 프레젠테이션 시스템을 통해 사용자는 랩톱 또는 모바일 장치의 콘텐츠를 프레젠테이션 화면에서 간편하게 공유할 수 있습니다. 케이블, 설정, 참여 대기 시간이 필요하지 않습니다. 중요한 것에 집중하세요.

최신 ClickShare 업데이트의 새로운 기능 알아보기

## 허들 공간이 활발한 협업의 장으로 탈바꿈합니다

CS-100 Huddle을 통해 소규모 회의실 및 허들룸에서 신속하고 창의적으로 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 즉, 허들 공간에서 중역 회의실까지 전사적으로 통일된 미팅 환경을 제공합니다. 게스트를 포함한 모든 사용자가 교육을 받을 필요 없이 콘텐츠를 연결하고 공유할 수 있습니다. ClickShare 앱을 사용하여 회의실 스크린에 개인 장치의 내용을 표시할 수 있습니다. Desktop App으로 최고의 성능을 누리시려면 Base Unit에 설치된 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 또는 패키지와 함께 ClickShare Button를 주문하시면 더욱 직관적이고 풍부한 콘텐츠 공유가 가능해집니다.

## 기업 맞춤

CS-100 Huddle은 최대 8명의 사용자가 연결하고 한 번에 한 명씩 콘텐츠를 공유할 수 있는 HDMI 출력의 독립 실행형 모델입니다. 이 시스템은 또한 기업 네트워크에 통합하여 중앙에서 관리할 수도 있기 때문에 허들 공간에서 중역 회의실까지 일관된 경험을 즐길 수

CS-100 Huddle은 최대 8명의 사용자가 연결하고 한 번에 한 명씩 콘텐츠를 공유할 수 있는 HDMI 출력의 독립 실행형 모델입니다. 이 시스템은 또한 기업 네트워크에 통합하여 중앙에서 관리할 수도 있기 때문에 허들 공간에서 중역 회의실까지 일관된 경험을 즐길 수 있도록 합니다. CS-100 Huddle에는 암호화, 로그인 관리, https 및 Base Unit 무선 네트워크의 SSID 숨김 기능을 포함한 표준 ClickShare 보안 기능이 탑재되어 있습니다.

CS-100 Huddle은 ISO 27001 인증을 받은 흐름 및 프로세스로 개발된 제품입니다.

ClickShare CS-100 Huddle을 고정 회의실 설정(예: Microsoft Teams 또는 Zoom 회의실)에 추가하면 Microsoft Teams 및 Zoom 회의에서 협업이 향상됩니다. 회의를 진정한 협업의 중심으로 되살립니다.

기술 사양

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 사양                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 운영체제                       | Windows 7/8/8.1/10 32, 64 비트<br>macOS 10.14/10.15/<br>(Catalina)9 Android 9, 10 (ClickShare 앱)<br>iOS 11, 12, 13 (ClickShare 앱)                                                                                                            |
| 비디오 출력                     | HDMI 1개                                                                                                                                                                                                                                    |
| 출력 해상도                     | 1920x1080                                                                                                                                                                                                                                  |
| 오디오                        | HDMI, 3.5mm 아날로그 오디오 잭                                                                                                                                                                                                                     |
| 프레임 속도                     | 최대 30fps                                                                                                                                                                                                                                   |
| 화면에 동시 연결 가능 소스 수          | 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| 동시 연결 수                    | 8                                                                                                                                                                                                                                          |
| iPad, iPhone 및 Android 호환성 | Android 및 iOS 장치 모두에서 문서, 브라우저, 카메라 공유 ClickShare 앱                                                                                                                                                                                        |
| 확장 데스크톱                    | 이용 가능(운영 체제에 따라 다름). ClickShare Extension Pack이 필요할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                |
| 인증 프로토콜                    | 독립형 모드의 WPA2-PSK<br>네트워크 통합 모드의 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X                                                                                                                                                                                    |
| 무선 전송 프로토콜                 | IEEE 802.11 a/g/n                                                                                                                                                                                                                          |
| 도달                         | 신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 거리                                                                                                                                                                 |
| 주파수 대역                     | 2.4GHz 및 5GHz(DFS 채널 지원되지 않음)                                                                                                                                                                                                              |
| 연결                         | 100Mbit 이더넷 LAN 1개<br>전면 1개, 후면 1개의 USB<br>미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 출력(3.5mm)                                                                                                                                                                  |
| 소음도                        | 무팬                                                                                                                                                                                                                                         |
| 온도 범위                      | 작동: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)<br>최대 온도: 3,000m에서 35°C(95°F)<br>보관 온도: -20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F)                                                                                                                                      |
| 습도                         | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축<br>작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축                                                                                                                                                                                           |
| 도난 방지 시스템                  | 퀵싱턴 잠금 장치                                                                                                                                                                                                                                  |
| 인증                         | FCC/CE                                                                                                                                                                                                                                     |
| 보증                         | 표준 3년                                                                                                                                                                                                                                      |
| 구글 캐스트 지원                  | 구글 캐스트는 지원되지 않음                                                                                                                                                                                                                            |
| *참고                        | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |
| ClickShare 베이스 유닛 치수       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 무게                         | 600g / 1.32lbs                                                                                                                                                                                                                             |
| 크기(HxWxD)                  | 205mm x 115mm x 45mm(최소) / 8.1" x 4.5" x 1.8"(최소)                                                                                                                                                                                          |
| 전력 소비                      | 작동: 6W(일반) / 18W(최대)<br>대기: 2.6W(ECO 대기) / 0.4W(Deep 대기)                                                                                                                                                                                   |

작성일: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

