
GC 렌즈(0.84~1.02:1)



자세한 정보는 Barco에 문의하세요.



기술 사양

GC 렌즈(0.84~1.02:1)

| 일반사양 | |
|-----------|--------------------------------------|
| | GC 렌즈(0.84~1.02:1) |
| 작동 F값 | 2(광각) -2.3(망원) |
| - 줌 비율 | 1.2x |
| 참고 | (*) 이 렌즈는 G100의 렌즈 메모리 기능을 지원하지 않습니다 |
| 투사율 | 0.84 -1.02 : 1 |
| 초점 거리 | 18.13-21.75 mm |
| 초점 범위 | 50" -500" |
| 투사 거리 | 0.90 -10.98 m |
| 전동 줌 | 지원 |
| 전동 초점 | 지원 |
| 중량 | 순 중량: 3.2kg 총 중량: 5.2kg |
| | |

작성일: 09 Jan 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자 의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

