

Prime Lens 3.2 - 5.6:1



Технические характеристики**PRIME LENS 3.2 - 5.6:1****Общие характеристики**

Диапазон фокусировки	+/-10mm from nominal position.
Диапазон смещения	35% of screen height in all directions.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO