

MiSPHERE

360度アングルの映像ソリューション



技術仕様**MISPHERE****一般仕様**

ピクセルピッチ	160mm/90mmケーブル付属
輝度	500NIT
LED構成	4SMDLED(2X2構成)
水平視野角	360° (輝度50%)
垂直視野角	180° (50%輝度)
輝度半減値	45000時間 (50%輝度、フルホワイト)
消費電力	4W/ブロックあたり、最大
寸法	W60xH103.5xD60mm
重量	100g
プロセッシング	14ビット
適用温度範囲	動作：0-40°C 保管：-20-60°C
湿度	動作：0-85% 保管：0-90%
ソース互換性	ビデオS-ビデオ, YUV, RGB, SDI, HDSDI, DVI : SXGAまで
ストラクチャ	ユニットそれぞれを連結して使用

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。