

# NGS-D320 Lite

소형 4K 단일 채널 H.264 인코더 및 디코더



- 최고의 시각화 경험
- 간편한 통합
- 조정이 필요하지 않음
- 성능
- TFN 및 OpSpace 제품군의 일부

NGS-D320 Lite는 다용도의 강력한 네트워크 H.264 인코더 및 디코더입니다. 우아한 디자인, 작은 폼 팩터, 저소음 작동으로, 사무실 환경, 연중무휴의 중요 애플리케이션 등 어떠한 상황에서도 장치를 사용할 수 있습니다.

NGS-D320 Lite의 다용도 기능으로 인해 실행 시 오디오의 존재 여부와 관계없이 DVI, HDMI™ 및 DisplayPort 콘텐츠 모두에 대해 인코더 또는 디코더로 구성할 수 있습니다. 이러한 기능 조합은 단일 장치에 키보드 및 마우스 제어를 통합하여 애플리케이션 공유, 시뮬레이션, 교육을 위해 원활한 환경을 조성하는 데 이상적입니다.

## 주요 특징들:

- 최고의 시각화 경험 NGS-D320 Lite에는 Barco의 최신 영상 처리 엔진이 탑재되어 현재 시장에서 최고의 스케일링과 색상 공간 변환 알고리즘을 제공합니다. 그래픽을 배포할 때 인코더에서는 가장 작은 세부 사항까지 보존하여 스프레드시트 또는 단일 화소의 라인 다이어그램과 같은 이미지를 인코딩하는 데 적합합니다.
- 간단한 통합이 기기는 유효한 신호가 연결될 때마다 자동으로 스트리밍을 시작합니다. 스트림은 입력 해상도 및 대역폭을 기반으로 가장 최적의 설정을 사용하여 자동으로 설정됩니다. 또한 웹 인터페이스의 검색 페이지에서는 네트워크의 사용 가능한 모든 장치에 대한 개요를 제공하여 시스템을 쉽게 구성할 수 있습니다.
- 조정이 필요하지 않습니다. 디코딩 측에서 자동 EDID 관리 및 스케일링을 사용하여 IP를 통해 그래픽 및 비디오를 배포하는 데 있어 최적의 경험을 보장합니다. 따라서 우수한 품질의 사진을 가져오기 위해 디스플레이를 조작하지 않아도 됩니다. 소스 간 스위칭이 자유로우며 새로운 신호에 대해 디스플레이를 다시 동기화하지 않아도 됩니다. 디코더에서도 선호하는 디스플레이 설정에 맞추기 위해



- 조정이 필요하지 않습니다. 디코딩 측에서 자동 EDID 관리 및 스케일링을 사용하여 IP를 통해 그래픽 및 비디오를 배포하는 데 있어 최적의 경험을 보장합니다. 따라서 우수한 품질의 사진을 가져오기 위해 디스플레이를 조작하지 않아도 됩니다. 소스 간 스위칭이 자유로우며 새로운 신호에 대해 디스플레이를 다시 동기화하지 않아도 됩니다. 디코더에서도 선호하는 디스플레이 설정에 맞추기 위해 업스케일 및 다운스케일을 수행할 수 있습니다.
- 성능 NGS-D320 Lite에는 듀얼 링크 DVI, HDMI™ 1.4 및 DisplayPort 1.1a 입력이 함께 제공됩니다. 모든 입력은 최대 4096 x 2160(DCI)의 해상도를 지원하며 액티브 패스스루 연결성이 특징입니다. 전체 프레임 속도 및 그 이하의 프레임 속도로 인코딩할 수 있으며, 품질/대역폭 균형을 정의할 수 있습니다. 인코더 대기 시간은 40ms 미만이며 중단간 대기 시간이 100ms 미만일 수 있습니다.

## 기술 사양

## NGS-D320 LITE

### 입력/출력 수

오디오	1 3.5mm 잭 스테레오 라인 레벨 입력 및 라인 출력 1 3.5mm 잭 모노 마이크 입력 및 스테레오 헤드폰 출력(결합됨)
USB	3 타입 A 커넥터, 1 Micro-B 커넥터
네트워크	RJ45 (1Gb 구리)
비디오	듀얼 링크 DVI 1개, DisplayPort 1.1a 1개, HDMI™ 1.4 입력 1개 듀얼 링크 DVI 1개, DisplayPort 1.2 1개, HDMI™ 1.4 출력 1개 유연한 루프스루 최대 입력 대역폭 330Mhz

### 네트워크 인터페이스

이더넷	1GbE 전이종 2개
IP 주소 처리	DHCP, 링크 로컬, 고정 IP
프로토콜	유니캐스트, 멀티캐스트(IGMP v3), RTP, RTSP, DNS, NTP
RTSP 세션	멀티캐스트: 채널당 최대 12개의 동시 RTSP 세션 유니캐스트: 채널당 최대 2개의 동시 RTSP 세션
알아보기	Zeroconf, SAP (RFC 2974)

### 관리 인터페이스

웹 인터페이스	HTTPS 웹 인터페이스, USB 스토리지 장치
독립형	HTTPS 웹 인터페이스

### 고급 기능

영상 처리	색 공간 변환, 스케일링, 프레임 레이트 감소
자동 다운스케일링	Y(프로파일에 맞게 조정)
원격 키보드 및 마우스	지원됨(기본 키맵)

### 일반 사양

크기	38mm H x 170mm W x 170mm D   1.5" H x 6.7" W x 6.7" (+/-2mm / 0.1")
무게	1 ± 0.01 kg (2.20 lbs)
전원	일반 35W, 최대 48W
전원 공급 장치	12VDC, 100-240VAC 60W, 외부 잠금 전력
작동 온도	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
보관 온도	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
사운드 레벨	20°C에서 32dBA(일반적)
장착	2개 장치용 VESA 어댑터 플레이트 또는 1U 랙 마운트 옵션

### 인증

EMC	CE, FCC Part 15 클래스 A, ICES-003
안전	UL/ cUL/ EN/ IEC 60950-1 CB 보고서
규제 당국명	NGS-D320

### 패키징 특징

치수(포장)	382mm x 273mm x 85mm   15.04" x 10.75" x 3.35"
중량(포장 시)	2.2kg   4.8lbs

### NGS-D320 Lite

채널 수	1
스트림 수	1
그래픽	640x480 -2560x1600 24-60Hz 640x480 -4096x2160 24-30Hz
오디오	16비트 48kHz 스테레오
코덱	비디오: H.264 최대 레벨 5.0 -60fps: 최대 1920x1200(1개) -30fps: 최대 2560x1600(1개) -15fps: 최대 4096x2160(1개)
대역폭	비디오: H.264 384kbps - 12Mbps 오디오: 비압축
대기 시간 인코더-디코더 중단간	80-200ms(일반적으로 100ms)
부팅 시간	15s

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.