

Helix™ P1

Chaîne de pixels LED souple



IP66
WATERPROOF

Spécifications techniques**HELIX™ P1****Spécifications générales**

Pas de pixels	75 mm ou 150 mm
Couleur	Couleur 48 bits par pixel
Éléments inclus	Bâti clair/câbles noir
Homologation (conditions météorologiques)	IP66
Pixels/chaîne	32
Consommation maximale	12 W/chaîne
Tension en entrée	24 Vcc
Luminosité	2,5 candelas/pixel

Créé le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO