

Robuste Fernbedienung



- Der Fernbedienungsmodus ermöglicht das Steuern von Projektoren der Baureihen 6000, SLM und ELM. Selbst bei während der Präsentation ausgeschaltetem Benutzermenü erhalten Sie über den Bildschirm die notwendigen Informationen. Wenn die robuste Fernbedienung (kabelgebunden) an ein ELM- oder SLM-Leuchtenhaus angeschlossen wird, können im Leuchtenlesemodus alle spezifischen Leuchtenparameter angezeigt werden.
- Dieser grundsolide Arbeitspartner wurde für alle möglichen Einsatzsituationen entwickelt und kann auch in ein 19-Zoll-Gerätegestell eingebaut werden. Ein Tragegurt bietet beim Ersteigen von Traversen zusätzlichen Komfort. Die praktische Tragetasche enthält folgende Teile: * Robuste Fernbedienung * Ladegerät * Ergänzende Netzstecker UK/US/AUS * SUBD9-Adapter, Stecker/Buchse * Kommunikationskabel für Leuchten * Tragegurt * Handbuch

Technische Daten

ROBUSTE FERNBEDIENUNG

Allgemeine technische Daten

Display	4-zeiliges Flüssigkristalldisplay volle Hintergrundbeleuchtung
Keypad	27 Tasten mit voller Hintergrundbeleuchtung 5 programmierbare Funktionstasten
Verbindungen	Festverdrahteter XLR-Anschluss für 2-Wege-Fernzugriff Anschluss für Lampenmoduldaten RS-232/422-Anschluss Umschalter RS 422T -RS 422NT -RS232
Kommunikation (Baud)	XLR festgelegt auf 57600 bps RS 232 / RS 422 (9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 15200 bps)
Kommunikationsbereich	drahtgestützt bis zu 300 m
Adresse	beliebige Anzahl zwischen 0 und 255
Stromversorgung	6x NiCd-Akkus, AA (im Lieferumfang enthalten) oder herkömmliche Batterien 15-30-V-Gleichstromadapter 2 Lademodi: über externes Ladegerät oder über den XLR-Anschluss des Projektors Energiesparmodus = automatische Abschaltung nach 10 Minuten Inaktivität
Temperaturbereich	-15°C bis +70°C
Gewicht	Fernsteuerung: 1,3 kg Empfänger: 0,3 kg

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.