

Versa® TILE T100

Creative LED light panel



Product specificaties

VERSA® TILE T100

General specifications

Pixelpitch	100 mm (3.93 in)
Kleuren	Trillions (48 bit color per pixel)
Vernieuwingssnelheid	> 1000 Hz
Lichtuitvoer	900 cd/m2 (nits) Calibrated
Kijkhoek	170 degrees (Lambertian)
Controle	Versa DRIVE D3
Stroomingang	System: 100-240 VAC 50/60 Hz T100 Tile: 12 VDC from Versa COM
Energieverbruik	32W/panel
Thermische dissipatie	58 BTU/h per panel
Pixels	4 x 4 (16 tiles)
Afmetingen	Length: 400 mm (15.75 in) Width: 400 mm (15.75 in) Depth: 51 mm (2.00 in)
Gewicht	2 kg (4.41 lbs) @ 4 x 4

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

