

NV46: сверхширокий угол трансфокации



- Диапазон фокусировки: 0,7–7,0 м
- Проекционное отношение 0,80–1,21:1 (WQXGA)
- 0,80–1,21:1 (WQXGA) 0,75–1,13:1 (WUXGA)
- 0,75–1,13:1 (WUXGA)
- F# 2,40–3,29
- Lens shift WQXGA По горизонтали +/- 75 %
- По горизонтали +/- 75 % По вертикали +/- 62 %
- По вертикали +/- 62 %
- Lens shift WUXGA По горизонтали +/- 67 %
- По горизонтали +/- 67 % По вертикали +/- 57 %
- По вертикали +/- 57 %