

ClickShare X-Display Plus 65"

ClickShare X-Display Plus wurde rund um Ihren Laptop (BYOM) entwickelt und integriert erweiterte Audio-, Video- und Anzeigefunktionen, um ein nahtloses Hybrid-Meeting-Erlebnis zu ermöglichen.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- **16 Mikrofon-Arrays mit einer Reichweite von 12 Metern für präzise Audioaufnahmen**
- **KI-gesteuerte Rauschunterdrückung, KI-Soundmaskierung und Echounterdrückung**
- **Hochwertiger, immersiver Stereoklang**
- **4K 50 Megapixel Ultra-Clear-Kamera**
- **Blendfreie Anzeige mit hoher Helligkeit und 400 Nits für klare Sicht**
- **Erweiterbar mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten von Drittanbietern**
- **Integriertes ClickShare**

ClickShare X-Display Plus ist eine innovative Komplettlösung, die Audio-, Video-, Anzeige- und Kollaborationstools nahtlos kombiniert und für hybride Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Mit einem Array aus 16 Mikrofonen und einer hochauflösenden 4K-Kamera mit 50 Megapixeln ist das audiovisuelle Erlebnis außergewöhnlich. Es unterstützt die Kompatibilität mit den wichtigsten Cloud-Plattformen und -Geräten und ermöglicht müheloses Umschalten zwischen MTR- und BYOM-Modus. Dank der drahtlosen Plug-and-Play-Konnektivität ist die Einrichtung einfach und intuitiv. Darüber hinaus sorgen Datensicherheit auf Enterprise-Niveau und Verwaltungsmöglichkeiten per Fernzugriff für zuverlässige und effiziente Meeting-Erlebnisse.

Technische Daten

CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"

Display

Größe	65 Zoll
Typ	LCD
Auflösung	4K UHD (3840 x 2160)
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m ² typisch
Farb-Gamut	90 % NTSC (typisch)
Farbgenauigkeit	ΔE < 1,5
Hintergrundbeleuchtungstyp	D-LED
Panel	<ul style="list-style-type: none">• Blendfrei• Keine Störungen durch Umgebungslicht, klarere Anzeige
Bildwiederholrate	60 Hz

Kamera

Pixel	50 MP
Sensorquelle	SONY
Auflösung	4K, 1080p, 720p bei 30fps
Sichtfeld	99°
Pixelgröße	1,0 µm
ZOOM	5-facher Digitalzoom
WDR	Ja
Verzerrungskorrektur	Ja
Objektivdeckel	Manuelle Schiebeabdeckung

KI-Funktion

Group-Framing	Ja
Kompositionsmodus	Ja (bis zu 8 Personen)
Framing des Sprechers	Ja
Intelligentes Tracking	Ja (Sprecherframing mit Panoramablick)
KI-Soundscreen	Ja (30° / 60° / 90° / 180° – 4 Stufen verfügbar)
KI-adaptiver Sprecher	Ja (Die Klangwirkung des Lautsprechers wird automatisch an die jeweilige akustische Umgebung des Besprechungsraums angepasst)

Mikrofon

Menge	16 Beamforming-MEMS-Mikrofone
Hardwarebeschleunigte Audioverarbeitung	Ja
Erfassungsbereich	bis zu 12 Meter
Schallaufnahmewinkel	180°
Echounterdrückung	Ja
Rauschunterdrückung	Ja (mehr als 300 Arten von Geräuschen können unterdrückt werden)
Automatische Verstärkungsregelung	Ja
Enthüllung	Ja

Lautsprecher

Kanal	2.1 Kanal Stereo
Menge	5 Lautsprechereinheiten (separate Tieftöner)
Frequenzbereich	60 Hz bis 20 kHz
Ausgangsleistung	2x15W+20W
Position	Top

Allgemeine Daten

Abmessungen (B*T*H)	1465,1 x 77,7 x 912 mm
Gewicht	38,37 kg (Bruttogewicht) 29,11 kg (Nettogewicht)

Erweiterungsmöglichkeit

Unterstützt erweitertes Mikrofon-Setup (Kaskadenmodus)	Ja (bis zu 4 kabellose ClickShare-Freisprecheinrichtungen)
USB-Peripheriegeräte von Drittanbietern	Ja
OPS	CX-M (im Lieferumfang enthalten)

Anschlüsse

HDMI-Eingang	2 (HDMI 2.0)
HDMI-Ausgang	1 (1080p / 2160p)
USB-C (Vorderseite)	1 (Vorderseite)
USB-C (Platine)	1 (Platine)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (nur für X-Display-Upgrade)
RJ45 (Mikrofoneingang)	1 (mit ClickShare Wireless Speakerphone verbinden)
Audioausgang	1 (SPDIF)

Technische Daten**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbit/s)	2 (Ethernet)
Zubehör	
Kabel	Netzkabel x 1
Fernbedienung	1
Wandhalterung	Ja
Bodenständer	Optional
Aufbewahrungsbox	Ja
Typ-C-Kabel	Ja
Leistung	
Power Supply	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Netzkabel	China, Länge 3 Meter
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb	< 180 W
Max. Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Umgebung	
Temperatur im Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Lagerfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Höhe über NN	0 bis 5000 Meter
Compliance	
EMV/Sicherheit	CCC/CE
Energie	Chinesisches Energielabel (II2)
RoHS	China RoHS
CX-M-Spezifikationen	
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI 1.4b (Anschluss OPS 80 Kontakte) oder USB-C DisplayPort 1.2
Audioausgang	USB
USB	1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter Quellen	
Geräuschpegel	Max. 25 dBA bei 0–30 °C Max. 30 dBA bei 30–50 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
Frequenzband	2,4 GHz and 5 GHz
Anschlüsse	1 Ethernet LAN 1Gbit 1 USB-C 3.0 (vorn), 1 OPS (80 Kontakte)
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 40 °C (104 °F) bei 5000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Diebstahlsicherung	-
Zertifizierungen	SRRC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja
Lokale Ansicht	Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Netzwerkverbindung	LAN & WLAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr 5 Jahre Garantie bei Registrierung über SmartCare
Abmessungen (HxBxT)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Stromverbrauch	Betrieb: 5–10 W, 16 W max.
Netzadapter	18 V DC vom OPS-Display
Gewicht	698 g

Generiert am: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.