

# ClickShare CX-50

Kabellose High-End-Konferenzen für große Konferenz- und Sitzungsräume



- **Interaktive Funktionen:** Touchback, Anmerkungen und Blackboarding
- **Verbesserte Zusammenarbeit** mit zwei Quellen auf dem Bildschirm
- **Erweiterte Netzwerk-** (Dual-WLAN) und AV-Integration
- **HDMI-Anschluss** für eine erstklassige Freigabe von Inhalten
- **100 % sicher,** verschlüsselt und über die Cloud verwaltet

ClickShare CX-50 ermöglicht Drahtloskonferenzen in großen Konferenz- und Sitzungsräumen. Wenn Sie den Konferenzraum betreten, verbindet ClickShare Sie automatisch mit Geräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, Soundbars und Bildschirmen.

Starten Sie mit Ihrer bevorzugten Videokonferenzplattform innerhalb von Sekunden eine Besprechung über Ihren Laptop. Ermöglichen Sie ganz einfach hybride Konferenzen für Mitarbeitende und Gäste – mit nur einem Klick auf den ClickShare Button oder in der ClickShare-App.

**Technische Daten****CLICKSHARE CX-50**

<b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>	
Abmessungen (HxBxT)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker
Stromverbrauch	Betrieb: 50 W (max.) Standby:
Gewicht	900 gr
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Betriebssystem	Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v11 und höher (ClickShare-App) iOS 14 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b
Video-Eingänge	1.920 x 1.080 @30Hz HDMI 1.4b
Audioausgang	USB, SPDIF, Buchse, HDMI
Verbindungen	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB Typ-C 2.0 (Rückseite); 2x USB Typ 2.0 (Rückseite); 1x USB Typ A (Vorderseite) Analoger Audio-Audioausgang mit Minibuchse (3,5 mm), digitales S/PDIF
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen (mit Buttons und/oder App): mindestens 32
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	32
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Touchscreen-Unterstützung : Ja Interaktivität : Ja
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Hohe Qualität
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN (Dual)
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre

Generiert am: 22 Apr 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).