

Kabellose ClickShare-Freisprecheinrichtung

Kabellose ClickShare-Freisprecheinrichtung, Ultra-Langstrecken-Aufnahme von über 3 Metern



- **Flexible Erweiterung, unterstützt mehrere kaskadierende Verbindungen**
- **Präzise Audioaufnahme, die jedes gesprochene Wort mit außergewöhnlicher Klarheit erfasst**
- **KI-gesteuerte Geräuschunterdrückung, die über 300 Arten von Hintergrundgeräuschen intelligent herausfiltert und so dafür sorgt, dass sich Meetings auf die Kommunikation konzentrieren.**
- **KI-gestützte Lautstärkeoptimierung, die die Stimme des Sprechers verstärkt und gleichzeitig**

Das ClickShare Wireless Speakerphone lässt sich nahtlos in ClickShare X-Display integrieren und bietet Plug-and-Play-Funktionalität ohne komplexe Einrichtung. Es erweitert mühelos die Mikrofon-Aufnahmereichweite im Besprechungsraum und eignet sich daher ideal für mittelgroße bis große Konferenzräume mit einer Länge von über 12 Metern, da es die Audioabdeckung und die Kommunikationsklarheit effektiv verbessert.

Technische Daten**KABELLOSE CLICKSHARE-FREISPRECHEINRICHTUNG**

Mikrofon	
Mikrofonanzahl	8 Beamforming-MEMS-Mikrofone
Erfassungsbereich	4 m
Empfindlichkeit	-35dB ±1dB
Frequenzgang	100012 kHz
Abtastrate	48 kHz
Echounterdrückung	Ja
Rauschunterdrückung	Ja
Automatische Verstärkungsregelung	Ja
Lautsprecher	
Lautsprecheranzahl	1
Ausgangsleistung	4w
Klirrfaktor	1 kHz < 1 % (bei 1 W)
Leistung	
Netzadapter	Gleichstrom 54 V
Netzkabel	China, Länge 1,5 Meter
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb	< 8 W
Allgemeine Daten	
Taste	1 Stumm, 1 Lautstärke +, 1 Lautstärke -
Licht	1 Stumm, 1 Lautstärke +, 1 Lautstärke -, 1 Kabelverbindung, 1 Kabellose Verbindung
Kaskadennummer	4
Sprache	Chinesisch/Englisch
Anschlüsse	
Ports	2 RJ45, 1 USB-C, 1 Gleichstrom (Stromversorgung)
Verbindungstyp	RJ45 / USB-C / kabelloses USB Dongle
Zubehör	
Stromkabel	1
USB-Kabel	1 (USB-C auf USB-A)
RJ45-Kabel	1
USB-Dongle	1
Aufbewahrungsbox	Ja
Umgebung	
Temperatur im Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Lagerfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Höhe über NN	0 5000 Meter

Generiert am: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.