


OverView MVL-621

Videowall de retroproyección LED de 60" 16:9 full HD estándar del sector



- Alto brillo
- Redundancia de componentes críticos
- Bajo consumo de energía
- Gestión remota
- Elevada fiabilidad
- Producto sostenible

El modelo OverView MVL-621 es un módulo de retro-proyección con iluminación LED y relación de aspecto 16:9, fácil de usar y diseñado para ofrecer los niveles habituales de detalle y brillo, con resolución full HD para salas de control en las que no existan restricciones de espacio.

Este videowall de retroproyección ofrece un conjunto bien equilibrado de características esenciales que se ajustan perfectamente a los requisitos estándar. Todo ello sin comprometer la calidad y con un enfoque especial en la sostenibilidad, en términos de consumo de energía limitado, larga vida útil y capacidad de reciclaje.

Vida útil y luminosidad inigualables de los LED

La fuente de luz LED de nueva generación mejora drásticamente el nivel de brillo del MVL-621. El MVL-621 se puede implementar en prácticamente todas las condiciones de iluminación interior, gracias al incremento del 55 % en el nivel de salida de luz del proyector frente a los estándares de la industria. Este impresionante aumento de brillo se produce con exactamente las mismas necesidades de energía.

MVL-621 también brinda un importante aumento en la fiabilidad, con entradas redundantes para garantizar un flujo de datos continuo, una fuente de alimentación externa opcional con conmutación automática frente a fallo y una esperanza de vida de la fuente de luz de más de 100.000 horas.

Fácil instalación y gestión remota

El software de gestión de los videowall de Barco facilita en gran medida la instalación, la configuración y el control del videowall. La suite de gestión de videowall basada en la nube, por su parte, permite la supervisión, el diagnóstico y el control remotos de los videowall de Barco. Al permitir este tipo de gestión remota desde una ubicación central, se reducen los costes operativos y se asegura una resolución de problemas más rápida y efectiva.

Especificaciones del producto**OVERVIEW MVL-621**

Especificaciones generales		
resolución	HD total (1920 x 1080)	
brillo	Con gama de colores nativos	
	Modo / Tipo de pantalla	WV-FEL
	Alto brillo	730 cd/m ²
	Normal	490 cd/m ²
Eco	245 cd/m ²	
Contraste en pantalla	1.200.000:1 (dinámico)	
Tecnología de visualización	Retroproyección DLP (solo acceso por la parte posterior)	
Gama de colores	REC709	
Punto blanco	Puntos blancos personalizados	
brillo uniforme	>95 %	
Pantalla	Tipo de ganancia media, ángulo de visión de 180°	
Espacios entre pantallas	Ajustable hasta 0,2 mm según la configuración y la temperatura de funcionamiento de la pantalla mural	
Estabilidad de color	Sense X: calibración automática de brillo y color en tiempo real.	
dimensiones	<ul style="list-style-type: none">■ Diagonal: 60"■ Anchura: 1328 mm 52.0"■ Atura: 747 mm 29"■ Profundidad: 1.056 mm 42"■ Peso: 104 kg 228 lbs	
Fuente de luz	6x redundancia para cada uno de los 3 LED	
nivel de ruido	Menos de 20 dB (medido a 5 metros por la parte delantera)	
Vida útil de la fuente de luz	> 100.000 h en modo Eco/Normal	
Condiciones de operación	10 °C -40 °C 50 °F -104 °F Hasta 80 % de humedad (sin condensación)	
Voltaje de entrada	90 – 240 VCA, 50-60 Hz	
potencia	70 W (eco) 100 W (tip.) 150 W (máx)	
Disipación de calor	240 BTU/h (eco) 340 BTU/h (tip.) 510 BTU/h (máx.)	
Entrada/salida de señal	2 entradas DP1.2 y 1 salida (4K a 60Hz) 2x entradas HDMI 2.0 (4K a 60Hz) 2x puertos USB (solo para alimentación) 2x puertos Ethernet	
HDCP	v2.2	
Fuente de alimentación externa	Opcional: tomas de alimentación remotas y redundantes, con posibilidad de sustitución en caliente	
Procesamiento de señales	Bucle recorte, escalado con configuración de pared	
Acceso directo a Ethernet	Servidor web integrado	
Interfaz gráfica de usuario	Todos los parámetros operativos y ajuste	
Interfaz de terceros	API de servicio web	
Garantía	2 años	

Generado en: 12 Apr 2024Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.