

# ClickShare CX-30

Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en conferencingruimtes.



- **Interactieve features: touchback, annotaties en blackboarding**
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Organiseer videovergaderingen vanaf uw laptop met de Button of de App**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de cloud beheerd**

ClickShare CX-30 maakt draadloos vergaderen in middelgrote ruimtes mogelijk. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare App, zowel voor werknemers als voor gasten.

## Product specificaties

## CLICKSHARE CX-30

### Algemene specificaties

|  |  |
|--|--|
| Besturingssysteem  | Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger.<br>Android v11 en hoger (ClickShare-app)*<br>iOS 14 en hoger (ClickShare-app)  |
| Systeemvereisten   | For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom<br>Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build<br>Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build |
| Video-uitgangen  | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)   |
| Audio uitgang  | USB, HDMI  |
| USB  | 1 X USB-A, 1 X USB-C   |
| ClickShare buttons   | 2  |
| ClickShare-app   | Desktop & mobiel   |
| Native protocollen   | Airplay, Google Cast, Miracast   |
| Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App) | 2  |
| Geluidsniveau  | Max. 25dBA @ 0-30°C<br>Max. 30dBA @ 30-40°C  |
| Authenticatieprotocol  | WPA2-PSK in stand alone mode<br>WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode  |
| Draadloos transmissieprotocol                                      | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1   |
| Bereik   | Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit<br>Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)  |
| Frequentieband   | 2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)  |
| Verbindingen   | 1x Ethernet LAN 1Gbit<br>1x USB-C 2.0 (front); 1x USB-A 2.0 (front) -only Gen2; 1x USB-C 3.0 (front); 1x USB-A 3.0 (front)   |
| Temperatuurbereik  | Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)<br>Max: 35°C (95°F) op 3000m<br>Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)  |
| Vochtigheid  | Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend<br>Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend  |
| Antidiefstalsysteem  | Kensingtonslot   |
| Certificeringen  | FCC/CE   |
| Ondersteuning voor touchscreen en interactiviteit                  | Ja   |
| Draadloos vergaderen   | Via de app of de knop  |
| Lokale weergave  | Ja   |
| Netwerkverbinding  | LAN & wifi *   |
| Beheer en rapportage   | Ja   |
| Garantie   | 1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare   |
| <b>Afmetingen ClickShare-basiseenheid</b>                          |  |
| Afmetingen (HxBxD)   | 34 mm x 135 mm x 135 mm  |
| Energieverbruik  | Operational: 5-10W, 24W Max  |
| Stroomvoorziening  | Standard 110/220 V AC plug or USB-C (only Gen2)  |
| Gewicht  | 900 gr   |

Laatst bijgewerkt: 03 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.