

ClickShare X-디스플레이 플러스 65인치

노트북(BYOM)을 중심으로 설계된 ClickShare X-Display Plus는 고급 오디오, 비디오 및 디스플레이 기능을 통합하여 원활한 하이브리드 회의 환경을 제공합니다.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- 12m 범위의 16개 마이크 어레이로 정확한 오디오 캡처 가능
- AI 기반 소음 감소, AI 사운드 마스킹 및 에코 제거
- 고품질의 몰입감 넘치는 스테레오 사운드
- 4K 5000만 화소 초고화질 카메라
- 선명한 가시성을 위한 400니트 고휘도 눈부심 방지 디스플레이
- 다양한 타사 주변 장치로 확장 가능
- ClickShare CX-M 모듈 내장

ClickShare X-Display Plus는 하이브리드 작업 환경을 위해 설계된 오디오, 비디오, 디스플레이 및 협업 도구를 완벽하게 결합한 혁신적인 올인원 솔루션입니다. 16개의 마이크 어레이와 4K 50메가픽셀 고화질 카메라를 탑재하여 탁월한 오디오-비주얼 경험을 제공합니다. 주요 클라우드 플랫폼 및 기기와의 호환성을 지원하므로 MTR 모드와 BYOM 모드 간의 간편한 전환이 가능합니다. 무선 플러그 앤 플레이 연결로 간단하고 직관적인 설정이 가능합니다. 또한 기업 수준의 데이터 보안과 원격 관리 기능을 제공하여 안정적이고 효율적인 회의 환경을 보장합니다.

기술 사양

CLICKSHARE X-디스플레이 플러스 65인치

디스플레이	
크기	65인치
유형	LCD
해상도	4K UHD (3840*2160)
명암비	4000 : 1
밝기	400 cd/m2 (일반)
색 영역대	90% NTSC (일반)
색상 정확도	ΔE
백라이트 유형	D-LED
패널	• 눈부심 방지 • 주변광 간섭 방지, 더욱 선명한 디스플레이
화면 재생 빈도	60Hz
카메라	
픽셀	50 MP
센서 소스	SONY
해상도	4K, 1080p, 30fps에서 720p
시야각	99°
픽셀 크기	1.0um
ZOOM	5배 디지털 줌
WDR	지원
왜곡 보정	지원
렌즈 캡	수동 슬라이드 커버
AI 기능	
그룹 프레이밍	지원
컴포지션 모드	예(최대 8명)
스피커 프레이밍	지원
지능형 추적	예(파노라마 뷰가 있는 스피커 프레임)
AI 사운드스크린	예(30°/60°/90°/180° 4레벨 가능)
화자 AI 적용형	예 (회의 공간의 다양한 음향 환경에 따라 스피커의 음향 효과가 현재 회의 공간에 맞게 자동으로 조정)
마이크	
수량	16개 빔포밍 MEMS 마이크
하드웨어 가속 오디오 처리	지원
픽업 거리	최대 12미터
사운드 픽업 각도	180°
에코 제거	지원
소음 억제	예(300가지 이상의 노이즈 억제 가능)
자동 게인 제어	지원
탈 반향	지원
스피커	
채널	2.1 채널 스테레오
수량	5개의 스피커 유닛(분리형 저음 스피커)
주파수 영역	60Hz ~ 20KHz
출력 전력	2x15W+20W
위치	상단
일반 사양	
치수(W*D*H)	1465.1*77.7*912mm
중량	38.37 kg (총중량) 29.11 kg (순중량)
확장 기능	
확장 마이크 지원(캐스케이드 모드)	예(최대 4개의 ClickShare 무선 스피커폰)
타사 USB 주변 장치	지원
OPS	CX-M (포함)
연결	
HDMI 입력	2 (HDMI 2.0)
HDMI OUT	1 (1080p / 2160p)
USB-C(전면)	1 (앞)
USB-C(보드)	1 (보드)
USB-B(2.0)	1
USB-A(3.0)	2
USB-A(2.0)	1(X-Display 업그레이드 전용)
RJ45(마이크 입력)	1 (ClickShare 무선 스피커폰에 연결)
오디오 출력	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45(1Gbps)	2 (이더넷)
액세서리	
케이블	전원 코드 x 1
리모컨	1
벽걸이 브래킷	지원
플로어 스탠드	옵션
보관 상자	지원
Type-C 케이블	지원
전력	
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
전원 코드	중국, 길이 3미터
최대 작동 전력 소비	< 180W
최대 대기 전력 소비	< 0.5W
환경	
작동 온도	0°C~40°C
작동 습도	상대습도 10% ~ 90%
보관 습도	상대습도 10% ~ 90%
보관 온도	-20°C~60°C
고도	≤ 5000미터
규정 준수	

기술 사양**CLICKSHARE X-디스플레이 플러스 65인치**

EMC/Safety	CCC/CE
에너지	중국 에너지 라벨(≥2)
RoHS	중국 RoHS
CX-M 사양	
비디오 출력	4K UHD(3840*2160) @ 30Hz, HDMI 1.4b(OPS 80핀 커넥터) 또는 USB-C DisplayPort 1.2
오디오 출력	USB
USB	1 X USB-C
ClickShare 버튼	1
ClickShare 앱	데스크탑 및 모바일
네이티브 프로토콜	에어플레이, 구글캐스트, 미라캐스트
화면의 동시 표시 최대 소스	2
소음 수준	최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-50°C
인증 프로토콜	독립형 모드(Stand Alone)에서 WPA2-PSK, 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button과 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X로 통신
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1
범위	최대 30m(100 ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 베이스 유닛 간격
주파수 대역	2.4GHz 및 5GHz
연결	이더넷 LAN 1Gbit 1개 USB-C 3.0 1개(전면) > OPS-80핀 1개
온도 범위	작동: 0°C ~ +40°C(+32°F ~ +104°F) 최대: 5000m에서 40°C(104°F) 보관: -20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F)
습도	보관: 0-90% 상대 습도, 비응축 작동: 0-85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	해당 없음
인증	SRRC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	지원
로컬 뷰	지원
무선 회의	앱이나 버튼을 통해
네트워크 연결	LAN 및 WiFi
관리 및 보고	지원
보증	표준 1년, SmartCare를 통해 등록 시 5년 보장
치수(H×W×D)	202mm x 119mm x 30mm
전력 소비	작동: 최대 5-10W, 16W
전원 장치	OPS 디스플레이에서 18V DC
중량	698g

작성일: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.