

Digital Head and Single Anamorphic lens holder



技术规格

DIGITAL HEAD AND SINGLE ANAMORPHIC LENS HOLDER

一般规格

综合

- Decoder -Fully integrated, tamper-evident, Qualcomm Image Decoder
- CLO -Constant Light Output processing
- Dual Anamorphic Lens fitting – for 1.5x and 1.9x lenses

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。