

SAN-050

Decodificador poderoso para integração na plataforma Barco CTRL



- **Nó de dispositivo seguro**
- **Saída 4KUHD ou 4x Full HD**
- **Design compacto**

O SAN-050 da Barco é um poderoso nó de aplicativos seguro. Ele é usado no ambiente de visualização em rede de um sistema Barco CTRL. O controlador de vídeo possui uma placa gráfica de alta qualidade para realizar todas as operações de renderização necessárias.

Recursos:

- Design compacto
- Resolução de até 4K-UHD ou 4x Full HD
- Lista mais extensa de codecs e formatos compatíveis
- Interface de rede redundante
- Operação silenciosa em um formato compacto e flexível
- Qualidade Barco madura, robusta e confiável

Especificações técnicas**SAN-050**

Especificações gerais	
Rede	2 x Ethernet de 1 Gb/s -failover ativo
Saída	Video outputs (HDMI™ 2.0 -No CEC onboard): Up to 1x 3840x2160 @60Hz Up to 4x 1920x1080 @60Hz Audio outputs: 1 x 3.5mm Stereo Jack Line-out 1 x 3.5mm Stereo Jack Mic-in
Entrada	Vídeo CTRL da Barco e fontes interativas
USB	2x USB 3.0 (Tipo A) 2x USB 2.0 (Tipo A)
Dimensões	28 x 180 x 190 mm
Fonte de alimentação	19 DCV, 3,42 A
Consumo de energia	Operação: 25 W (típico), máx. 65 W
Peso	1,03 kg
Faixa de temperatura	0° -40° C 32° -104° F
Umidade	Máx. 80% (sem condensação)
Nível de Ruído	Máx. 24 dbA (medidos a 1 m/32,8 pés de distância a 25 °C)
Conformidade	CE, CB, UL, FCC Classe B, BIS, KC, CU-EAC, CCC, DoC, RCM, TAA Nome do modelo regulatório: P50_X
MTBF	398.000 horas
Informações para Pedidos	R985005B Servidor de dispositivo seguro EUA R985005D Servidor de dispositivo seguro IN R985005F Servidor de dispositivo seguro UE R985005G Servidor de dispositivo seguro Reino Unido R985005I Servidor de dispositivo seguro CN R985005AU Servidor de dispositivo seguro AU R985005BTW Servidor de dispositivo seguro TW R985005 Servidor de dispositivo seguro sem cabo de alimentação

Gerada em: 29 Apr 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.