


IB-6

LED display for backdrop applications



技術仕様**IB-6****一般仕様**

ピクセルピッチ	6mm
輝度	350カンデラ/㎡ 色温度6500K 265カンデラ/㎡ 色温度3200K
LED構成	3イン1SMD
ピクセル濃度	25290/㎡ 5184/タイル
消費電力	最大 400W/タイル 標準 100W/タイル
重量/タイル	11.8Kg
プロセッシング	カラー：14ビット グレースケール8ビット
カラー	4.4兆色
リフレッシュ・レート	4 0 0 Hz (NTSC,PAL)最小
温度	動作：0-40°C 保管：-20-60°C
湿度	動作：35-85% 保管：10-90%
ソース互換性	S-ビデオ -ビデオ-YUV -RGB -SDI -HDSDI -データDVI： UXGAまで
証明書	UL -CE -TUV Class A

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com**BARCO**