


ASL 4000W XD4000 HP/G



欲了解更多信息，请联系 Barco。

技术规格**ASL 4000W XD4000 HP/G****一般规格**

供应商	ASL
供应商订单号	XD4000HP/G
保修小时数	750

生成于: 28 Jan 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。