

# LENTE GC (1,5 - 2,0:1)



**Especificações técnicas****LENTE GC (1,5 - 2,0:1)**

| Especificações gerais |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo de lente         | LENTE GC (1,5 -2,0:1)            |
| Razão de alcance      | 1.5 -2.0 : 1                     |
| F/nº em funcionamento | 2 (largo) -2,2 (tele)            |
| Taxa de zoom          | 1,33x                            |
| Comprimento de foco   | 31,8-42,1 mm                     |
| Faixa de Foco         | 50" -500"                        |
| Distância de alcance  | 1,64 -21.75 m                    |
| Peso                  | Líquido: 3,5 kg<br>Bruto: 5,5 kg |
| Zoom Motorizado       | Sim                              |
| Foco Motorizado       | Sim                              |

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.