


LENTE GC (1,5 - 2,0:1)



Especificações técnicas**LENTE GC (1,5 - 2,0:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	LENTE GC (1,5 -2,0:1)
Razão de alcance	1,5 -2,0 : 1
F/nº em funcionamento	2 (largo) -2,2 (tele)
Taxa de zoom	1,33x
Comprimento de foco	31,8-42,1 mm
Faixa de Foco	50° -500°
Distância de alcance	1,64 -21.75 m
Peso	Líquido: 3,5 kg Bruto: 5,5 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.