

Argus

Display controller for easy video and data integration



技術仕様

ARGUS

一般仕様

標準アクセサリ

最大60mの距離に対応するキーボード/マウス延長
-銅線、光ファイバーのプロジェクトター接続に対応するデジタルデータケーブル（最大100m以上まで多様な長さ）
-コントロールシステムレベルの冗長性に対応するHermes DXD

寸法

Argus プロセッサ

- ・ 19インチの4Uラックマウント型産業用ケース
- ・ ケース幅：440 mm | 17.32 in.
- ・ 固定具を加えた幅：482 mm | 18.98 in.
- ・ ケース奥行き：450 mm | 17.72 in.
- ・ ハンドルを加えた奥行き：502 mm | 19.76 in.
- ・ 厚み：177 mm | 6.97 in.
- ・ ゴム製脚部を加えた厚み：183 mm | 7.20 in.

Argus Omnibus

19インチの6Uラックマウント型産業用ケース

- ・ ケース幅：449 mm | 17.68 in.
- ・ 固定具を加えた幅：449 mm | 17.68 in.
- ・ ケース奥行き：420 mm | 16.54 in.
- ・ ハンドルを加えた奥行き：461 mm | 18.15 in.
- ・ 厚み：267 mm | 10.51 in.
- ・ ゴム製脚部を加えた厚み：270 mm | 10.63 in.

環境準拠

動作条件
湿度最大80%で、0~40°C | 30~105°F（結露なし）

消費電力

Argus プロセッサ
300 W

電源

100~240 V、50/60 Hz

重量

Argus プロセッサ
約15.7 kg | 34.6 lbs
Argus Omnibus
約18.4 kg | 40.6 lbs

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com

BARCO