


# 高性能ネットワーク型 LCD ビデオ・ウォール・バンドル

集中的なネットワーク型アプリケーションに最適化された構成設定済みのコントロール・ルーム・パッケージ



## 高性能ネットワーク型アプリケーションに焦点

TransForm NSD このバンドルでは、2x2、3x2 または 4x2 構成の 46 インチまたは 55 インチ・パネルに続いて、コントローラーを含みます。このビデオ・ウォール・コントローラーは、ネットワーク型ソースを介したコラボレーションや高性能ビデオ・デコーディングといった、より高度な機能性に最適です。このパッケージの主な産業は、交通と安全保障です。

このバンドルには次を含みます：

- OverView NSL-4621 OverView NSL-5521 4、6 または 8 つの または パネル
- TransForm NSD コントローラー
- チーフ・ウォール・マウント
- CMS ソフトウェア
- BCM ソフトウェア
- キーボード (US タイプ)
- ケーブル: - 20m KBM 延長 - 20m デュアル・リンク DVI-D ケーブル - 15m RS232 シリアル・ポート・ケーブル - 電源コード (EU/UK/US/CN)