

BlendPRO

BlendPRO accepts RGB video from up to 4 high-resolution video sources and processes the video for display in multi-projector widescreen format.



技術仕様

BLENDPRO

一般仕様

ビデオ入力

ビデオインプット
アナログビデオ (4チャンネル)
■ビデオ: Analog RGB Video ループスルー
■解像度: VGAからSXGA@72Hz Vertical Scan Rate
■インプット同期信号: Sync-on-Green、コンポジットSync、セパレートH/V Sync
■端子: 各チャンネルに 5-wire BNC x1、 HD-15 x1
(インプットx1、 ループスルーx1)
■ターミネーション: ユーザー設定ターミネーション 75ohm/Hi-Z

拡張入力

■デジタル拡張リンクインプット: 2台目のBlendPROに拡張出力端子を取り付けると、システムのチャンネル総数8に拡張します。
■端子: DVI-D

ビデオ出力

ビデオアウトプット
アナログビデオ (4チャンネル)
■ビデオ: 1チャンネルにつき、2つの独立バッファRGBアウトプット
■解像度: インプットビデオ解像度とタイミングに合わせる
■アウトプット同期タイプ: Sync-on-Green、コンポジットSync、セパレートH/V Sync
■端子: 1チャンネルにつき、5-wire BNC x1、 HD-15 x1

拡張出力

■デジタル拡張リンクアウトプット: 2台目のBlendPROに拡張入力端子を取り付けると、システムのチャンネル総数8に拡張します。
■端子: DVI-D

ユーザー・コントロール

ユーザーコントロール
ローカル: 使いやすいフロントパネルインターフェイス
リモート: Folsom Multi-Screenからコントロール可能なRS-232/485ポート

ScreenPro PLUSなどのFolsom Research シームレス・スイッチャーやコントロールの使用により、以下の機能がユーザー設定可能:

- イメージのオーバーラップ領域設定
- エッジフェーリング・トランスファー
- 独自設定可能なインプットゲインとレベル
- アウトプットオフセットとゲイン調整
- フレーム同期 有効/無効
- プロジェクターセットアップのテストパターン
- オーバーラップ 有効/無効

物理仕様

高さ: 5.25" (13.3 cm)
幅: 17" (43.2 cm)
19" (48.3 cm) (リアラックマウント設置状態)
奥行: 13" (33 cm)
本体重量: 22 lbs (10 kg)
梱包重量: 30 lbs (13.6 kg).

入力電力

47-250VAC、50-60Hz、最大175W

環境

動作温度: 0-40°C
動作湿度: 0-95% (コンデンスなし)

保証

すべての製品は、最高品質基準を満たすよう設計/検査されており、3年間の部品/補修保証が付いています。

生成日: 15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO