


OverView LVD5521B

Практически бесшовная (ширина рамки - 1,8 мм) 55-дюймовая ЖК-видеостена для областей применения начального и среднего уровня



- Яркость 500 нит и матовость 44%
- Превосходная цветопередача и яркость между панелями
- Модульный подход для простоты обслуживания и сокращения времени простоя
- Удобный интерфейс настройки и управления видеостенами
- Четкая и прозрачная процедура DOA ("неисправность по прибытии") с гарантийным периодом, начинающимся после

OverView LVD5521B компании Barco представляет собой высокопроизводительную, недорогую 55-дюймовую ЖК-панель среднего уровня яркости (номинал 500 кд/м²), которая предназначена для применения в составе видеостен. Благодаря узкой рамке шириной 1,8 мм (0,07 дюйма), отличной цветопередаче и контрастности, а также широкому углу обзора модель OverView LVD5521B хорошо подходит для применения в установках начального и среднего уровня.

Экономия расходов благодаря автоматической калибровке цветов и яркости

OverView LVD5521B является частью широко признанной и ведущей в отрасли серии ЖК-видеостен OverView от Barco, которая дополняет платформу высшего класса Barco UniSee. Исключительно инновационная автоматическая система калибровки цвета и яркости в режиме реального времени Barco Sense X гарантирует, что вся стена будет постоянно демонстрировать идеально сбалансированное изображение. Отсутствие охлаждающих вентиляторов не только сводит к минимуму шум, но также означает отсутствие движущихся частей, которые подвержены износу и имеют ограниченный срок службы. Кроме того, очень важно применение интерфейса DisplayPort V1.2, позволяющего направлять на 4 дисплея в режиме сквозной передачи 4K-содержимое при частоте 60 Гц и легко подключать устройства с меньшим количеством кабелей.

Модульный подход для увеличения времени

безотказной работы

Серия ЖК-видеостен Barco OverView разработана в ответ на потребности критически важных областей, где необходимо минимизировать непредвиденные сбои. Поэтому, чтобы гарантировать оптимальное время безотказной работы, платформа OverView LVD5521B включает ряд функций для предотвращения простоев и ускорения обслуживания. Платы входов и источники питания можно быстро извлечь из дисплея, поэтому их легко обслуживать и заменять. Система WallConnect значительно упрощает управление видеостеной, повышая удобство использования.

Технические характеристики

OVERVIEW LVD5521B

Панель	
ЖК-технология	IPS
Разрешение	Full HD (1920 x 1080)
Подсветка	Прямая светодиодная подсветка
Форматное соотношение	
Освещенность	500 кд/м ² (номинал)
Контрастность	1200:1 (номинал) 60000:1 (динамическая)
Белая точка	собственная: 10 000 K (номинал)
Калибровка	Автоматическая калибровка цветов и яркости Sense X
Точность	10-битная обработка
Срок службы подсветки	60000 ч (номинал)
Охлаждение	Без вентиляторов
Затуманенность экрана	44%
Рабочая температура	0-40 °C
Влажность при эксплуатации	20-80 % без образования конденсата
Монтаж	VESA 600x400
Размеры	
Габариты	1211,4 x 682,2 x 100 мм (47,69 x 26,86 x 3,94 дюйма)
Диагональ деятельного экрана	55 дюймов (1397 мм)
Область деятельного экрана	1209,6 мм x 680,4 мм (47,62 x 26,79 дюйма)
Вес	20,5 кг (45,19 фунта)
Общая ширина рамки (два соседних дисплея)	1,8 мм (0,07 дюйма)
Возможности подключения	
DisplayPort	2 входа DP1.2 (если длина кабеля превышает 3 м (10 футов), необходимо использовать кабели DisplayPort 1.2) 1 выход
Порт Ethernet	2
HDCP	Да
Выход HDMI	2 входа
USB	2 входа (только для питания)
Электропитание	
Входное напряжение питания	100-240 В перем. тока, 50-60 Гц
Энергопотребление	155 Вт
Тепловыделение	529 БТЕ/ч

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

