


F70-4K8

4K UHD 激光荧光粉投影机



- 4K 超高清分辨率
- 坚固耐用，确保全天不间断运行
- 高亮度
- 使用寿命长（长达 60000 小时）

F70-4K8 是激光荧光粉投影机，拥有原生 WQXGA 和高达 4K UHD 分辨率。F70 系列能够应对 ProAV 专业音视频市场的特定需要，包括出色的坚固性、更长的使用寿命及锐利的激光画质。不满足这些要求的投影仪使用寿命不长或者可能需要频繁且昂贵的维护。

由于采用坚固耐用的设计，巴可公司 F70 可用于运动平台，成为主题公园、黑暗骑乘和苛刻固定装置的理想选择。F70 的使用寿命长达 60,000 小时（取决于操作模式），是最耐用的投影仪之一，可在最苛刻的环境下使用。

专为全天候使用而设计

F70 的设计注重性能和可靠性。F70 投影仪能够在任何方向运行，从而提供更大的安装灵活性。巴可公司 F 系列所有投影机都采用相同的高分辨率 FLD 和 FLD+ 镜头，确保您可以重复使用镜头。

更明亮，更美好

F70-4K8 的亮度水平为 7500 流明，是非常明亮的单芯片 DLP 投影机。该款投影机具有恒定光输出 (CLO™) 功能，能够在长时间内产生恒定亮度和颜色。

技术规格

F70-4K8

一般规格

| | |
|-----------------------|--|
| 亮度 | 7500流明 |
| 对比度 | 1800:1 (顺序) , 50000:1 (动态) |
| 夜视镜用IR技术 | no |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 宽高比 | 16:10 |
| 投影机类型 | 1DLP激光荧光 |
| 分辨率 | 3840 x 2400 (4K UHD) / 2560 x 1600 (原生) |
| 镜片类型 | FLD/FLD+ |
| 光学镜片移动 | 镜头移动高达134%，取决于镜头。 电动变焦、对焦、水平和垂直移位、光圈*和机械快门。 |
| 色彩纠正 | P7 RealColor™ |
| CLO (稳定光输出) | 是* |
| 光源 | 激光荧光 |
| 光源使用期限 | 长达60000*小时，取决于运行模式 |
| 封装DLP™内核 | 是 |
| 安装角度 | 360° 旋转、无限制 |
| 3D | 主动立体3D |
| 图像处理 | 内置变形和融合引擎 |
| 梯形纠正 | 是 |
| 输入 | HDSDI 2个 DP1.2 2个 双链路 DVI-I HDBaseT 可升级 HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet DMX 输入/输出* (可升级) RS232 输入 2个 USB 12v 输出 |
| 输入分辨率 | 包括且更高: 3840 x 2400 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz 4096 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 @ 120Hz |
| 输入色深 | DVI: 包括高达 2560x1600@60Hz 8 位 RGB 和 3840x2400@50Hz 8 位 RGB DP 接口: 包括高达 2560x1600@120Hz 12 位 RGB 和 3840x2400@60Hz 8 位 RGB |
| 软件工具 | 投影机工具组 |
| 控制 | IR、RS232、RJ45 |
| 网络连接 | IR、RS232、RJ45 |
| 电力要求 | 100-240V / 50-60Hz |
| 功率消耗 | 更大1100瓦 |
| 每小时BTU | 更大4000 BTU/小时 |
| 噪音级别 (典型, 25°C/77°F时) | 36 dB(A) |
| 工作温度 | 10 -40 °C (海平面) |
| 存储温度 | -20 -60 °C |
| 操作湿度 | 20 -80%相对湿度 |
| 存储湿度 | 10 -90%相对湿度 |
| 尺寸(宽x长x高) | 475 x 593 x 286毫米 (18.7 x 23.3 x 11.2英寸) |
| 净重 | 37千克 (81.5磅) |
| 标准配件 | 电源线、无线遥控器 |
| 认证 | CE, FCC A类和cCSAus |
| 保修期 | 有限的 5 年零件和人工, 可续期。 |

生成于: 03 Jun 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。