


V14m

14mm ピクセル・ピッチ、4,300 NIT LED ディスプレイ



- 軽量かつスリム
- 透明バージョンが入手可能
- 独自の磁気ロックによる高速設置

レンタル会社とステージング市場向けに設計された軽量 V14m を使用することで、レンタル会社は、屋内外両方のステージまたは軽量トラスのサイドスクリーンで、大規でダイナミックなビデオ画面の背景を直線的または曲線的に柔軟性を持って構築できます。さらには、オーバーヘッドや天井スクリーンにも理想的です。

磁気ロックによる高速設置

TM 磁気 V-lock を採用して V14m のセットアップ時間が大幅に短縮され、技術者 1 人で 800x800 タイルを安全に取り付けられます。軽量でスリムな LED ディスプレイの V14m は、箱詰めと発送が簡単にできます。V14m はその機材を C シリーズと共有しているため、Barco C シリーズ機材をすでに所有するレンタル会社は、それらを V14m にも利用できます。

屋外用途に最適

V14m は、最新の屋外 SMD テクノロジーを装備し、屋内と屋外の両方で使用できます。IP65 定格に完全に準拠しているため、完全に防水です。

高性能なスケーリングとコントロール

その他の VLED ディスプレイと同様、V14m は 高性能なスケーリングを提供する DV-100 画像プロセッサで駆動され、すべての最新ビデオ標準 (HDMI、DisplayPort、3G SDI) をサポートします。V シリーズ・ツールセット (VTS) と組み合わせられた DV-100 は、クリエイティブなセットアップとリモート・コントロールが可能です。

技術仕様

V14M

一般仕様	
透過性	12% (透明シェーダ) 0% (非透明シェーダ)
輝度	4,300 NIT
LED タイプ	3イン1 SMD
ピクセル濃度	4,900/sqm 455/sqft
視野角	H:120 度 (@50% 輝度) 垂直: -60/+60 度 (@50% 輝度)
コントラスト比	3,500:1/6,000:1
ピクセルピッチ	14.3 mm
輝度半減値	50,000 時間 (@50 % 輝度)
消費電力	516 W/sqm 206 W/sqm 通常
オペレーション電圧	200 -240 V / 50 -60 Hz
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	800 x 800 x 109
重量	12.77 kg/タイル 28.15 lbs
IPレート	IP65
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	1,800 Hz
サービス性	背面
操作デジタイザー	DV-100
証明書	CE、ETL、FCC Class A、TÜV、RoHS、WEEE

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

