

D320



Technische Daten

D320

Allgemeine technische Daten

Eingang	4 user defined inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable S-video, composite, YUV, RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
Kompatibilität	LED displays
Ausgang	DVI-A, DVI-D, RGB
Bedienung	- Scaler 4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution - Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window - Window positioning Intuitive positioning interface - Connectors RS 232 [RJ11]
Effekte	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/ View ports
Betriebstemperatur	0° <-> 45°
Leistung	240W-480W auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
Bestell-Information	R9851570

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

