

DP-3000

최대 30m(98ft) 스크린용 2K 디지털 시네마 프로젝터



기술 사양

DP-3000

일반 사양	
Digital MicroMirror Device™	3 x 1.2" DC2K dark metal devices
명암비율	2000:1
기본 해상도	2048 x 1080
하우징	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
스크린 너비	Screen width (screen gain 1:8) @ 14ftL * : 30m -100ft Screen width (screen gain 1:3) @ 14ftL * : 25m -83ft (*) = +/-10 variation possible between units
장착	universal pedestal (optional)
주위 온도	max. 35°C / 95°F
램프	1.5kW -7kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -7kW
디지털 비디오 입력	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
최고급 렌즈	Prime lens (1.4 - 2.05) 1.2" DC2K Prime lens (1.6 -2.35) 1.2" DC2K Prime lens (1.8 -2.8) 1.2" DC2K Prime lens (2.15 - 3.6) 1.2" DC2K Prime lens (2.8 - 5.5) 1.2" DC2K
프로젝터 진단	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
전원 요구 사항	3 x 400V + N or 3 x 220V 30.000 BTU / hr (with 6.5kW lamp)
크기	Projector head: 640(H) x 730(W) x 1170(D) mm 24.2(H) x 28.7(W) x 46.1(D) inch Powerbox: 450(H) x 329.5(W) x 473.7(D) mm 17.7(H) x 13.0(W) x 18.6(D) inch
무게	projector: 125kg (275lbs) powerbox: 30kg (66lbs)
옵션	CLO-constant light output anamorphic lens fitting (1.25 x) ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift
주문 정보	R9004480

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

