

OLite 510 Fixed



Spécifications techniques

OLITE 510 FIXED

Spécifications générales

Pas de pixels	10 mm
Luminosité étalonnée	5000 NIT
Configuration LED	3-in-1 SMD
Densité de pixels	2.816 LEDs per tile (44 x 64 px)
Angle de vision horiz.	> 145°
Angle de vision vert.	> 95°
Contraste	810
Durée de vie	50.000 hours
Consommation électrique	485 W/tile (max) 138 W/tile (average)
Poids / Tuile	58 kg (127.9 lbs)
Traitement	15,8 bit per color at 50Hz
Couleurs	185 trillion
Fréquence de rafraichissement	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Température de fonctionnement	20 to 45°C (-4 to 113°F)
Température de stockage	20 to 60°C (-4 to 140°F)
Humidité (fonctionnement)	10 -99%
Humidité (stockage)	10 -90%
Compatibilité d'entrée D320	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to UXGA
Certifications	UL -CE -FCC Class A - TUV

Créé le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.