

可立享 CX-M

CX-M 是与显示器一起使用的 ClickShare 模块。CX-M 与显示器结合，形成无线多合一显示器。当笔记本电脑插入可立享按钮后，多合一显示器内置的麦克风和摄像头将被自动无线调用。



- 无线自带会议 (BYOM) 功能
- 使用按钮或应用程序在笔记本电脑上进行无缝视频会议
- 增强与屏幕上 2 个来源的协作
- 智能会议流程，简化协作
- 插入可立享按钮后，主机和显示器将被自动唤醒
- 100% 安全、加密和云管理

可立享 CX-M 支持在中型会议空间内进行无线会议。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

技术规格		可立享 CX-M
CX-M 规格		
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b (OPS 80pins connector) or USB-C DisplayPort 1.2	
音频输出	USB	
USB	1 个 USB-C	
可立享按钮	1	
可立享应用程序	桌面和移动	
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast	
屏幕上同时显示的最大信号源	2	
噪声水平	0-30°C 时最大 25dBA 30-50°C 时最大 30dBA	
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X	
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1	
覆盖范围	上限 30 米（100 英尺），可立享按钮和可立享主机之间	
频带	2.4 GHz and 5 GHz	
连接	1x 以太网 LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0（前置） 1x OPS-80 针脚	
温度范围	工作温度：0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度：40°C (104°F)，海拔 5000 米 储存温度：-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)	
湿度	储存：0 至 90% 相对湿度，无凝结 操作：0 至 85% 相对湿度，无凝结	
防盗系统	不适用	
认证	SRRC/CE	
触控屏支持和交互性	是	
本地视图	是	
无线会议	通过应用程序或按钮	
网络连接	LAN 和 WiFi	
管理和报告	是	
保修政策	1 年标准。通过 SmartCare 注册即可享受 5 年保修	
尺寸（高×宽×深）	202 毫米 x 119 毫米 x 30 毫米	
功耗	运行：5-10W,，最大 16W	
电源	来自 OPS 显示器的 18V DC	
重量	698 克	

生成于：29 May 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。