

OVF-715

70インチ SXGA+解像度 フロントアクセス型ビデオウォール



技術仕様

OVF-715

一般仕様	
解像度	SXGA+ 1400x1050 ツールーピクセル
絶対解像度	25dpi
輝度流動	1000@6500K
コントラスト	1700:1
カラー	100%EbU
ホワイトポイント	6500K,自然光,3200K（再撮仕様用オプション）
DMDチップ	1400x1050ピクセル 0.95インチ ±12°傾斜 ダークメタルIII ブリリアントカラー LVDS MTFB:650.000時間 寿命：100.000時間
画像保持	画像保持、焼き付き無し
ピクセル精度	ピクセルをそのまま表示するディスプレイ、スケーリングやスムーズ化することなく入力ピクセルをそのまま表示
ランプ	☒ ランプ寿命 ☒ 120w:2x10.000時間 ☒ 132w:2x6.000時間 ☒ 180w:2x4.000時間 ☒ ランプリダンダンシー：コールドスタンバイでもホットスタンバイでも自動ランプ故障センサーで自動的にリダンダン ントパワーサブライでランプが切り替わります。 ☒ ランプ交換：表示はそのまま故障ランプをホットスワップできます。 ☒ ランプスイッチ：輝度と色のダイナミックフィードバックでビデオウォールを均等に再調整します。 ☒ ランプスイッチング時間：1.5秒以下 ☒ I-ランプ：使用ランプの寿命とスペクトラムをインテリジェントに管理
カラーホイール	MTTR付きカラーホイールカートリッジ<5分 画像表示用3倍速以上 エアベアリング定格寿命50.000時間
電源	AC100-240V/50-60Hz
電力	(W) コールドスタンバイ ホットスタンバイ 120W <250 <390 132W <275 <430 180W <335 <550
熱損失	(BTU/h) コールドスタンバイ ホットスタンバイ 120W <850 <1325 132W <900 <1375 180W <1145 <1875
入力／出力	デュアルDVI-D入力/デュアルDVI-D出力 ループスルー付き
ピクセルクロック	165MHz
入力周波数	マルチシンク30-75Hz
ゲンロック	周波数範囲：49-61Hz
対応解像度	VGA,SVGA,XGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080pDVI-Dフォーマット（スケーラー）
クロッピング	有り
スケーリング	アップスケーリング/ダウンスケーリング(オプション)

技術仕様

OVF-715

バルコ・ウォール制御マネージャー	☑ オペレーターはPCでグラフィックをウォール上に表示 ☑ Sense6で個々のビデオウォールモジュールを1つのディスプレイに統合 ☑ クライアントーサーバー機構でさまざまな場所からビデオウォールにアクセスが可能 ☑ 瞬目状態とトラブルシューティングをサポート ☑ さまざまな形状で設置可能 ☑ オペレーターによるウォール制御 ☑ 複数アクセス可能
ダイレクトイーサネットアクセス	ビデオウォールモジュールのセッティングと制御は標準イーサネットブラウザー快癒CAT5ケーブルで行います イーサネット経由で簡単、迅速にファームウェアをアップグレード可能
自動診断機能	ローレベルプロジェクター自己テスト
サードパーティー機器への統合	SOAPベースのAPI経由、異なるデバイスで外部からビデオウォールを制御
寸法	☑ 幅：1400mm ☑ 高さ：1050mm ☑ 対角面：70インチ ☑ 奥行き：763mm ☑ 最大奥行きD2：899mm ☑ アスペクト比：4:3 ☑ ソケット高：875-1000-1200mm ☑ ソケット高（小）：640/540mm ☑ 重量：104Kg/モジュール

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。