


# Heimdall

高輝度と広色域、コンパクトさと静音性を兼ね備えた



- 驚異的な画質
- RGBレーザーライトエンジン
- HDMI 2.1接続
- ダイナブラック
- 次世代パルスプラットフォーム
- 柔軟で多用途な光学系：

ヘイムダルは世界を照らす北欧の神です。私たちのヘイムダルはピフロストを守っており、虹の完全なスペクトルのように鮮やかで実物に近い色を表示できる広い色域を持っています。

Heimdallはホームシネマプロジェクターに求められるすべての機能を備えています...REC2020色域の美しいネイティブ4K画像。4,500ルーメンのRGBレーザーが大画面を輝かせます。HDMI™ 2.1は、ゲームに最適な最新の接続を提供します。複数のレンズオプションにより、柔軟な設置が可能になります。また、Barco Residentialは、今後のファームウェアアップデートで追加される機能を皆様にお見せできるのを楽しみにしています。

- ネイティブ4K解像度 (4,096 x 2,176)
- 4,500 ANSIルーメン
- ソリッドステートRGBレーザー
- REC.2020色域

技術仕様

HEIMDALL

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般仕様                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| プロジェクタータイプ            | 4K 1チップDLP RGBレーザープロジェクター                                                                                                                                                                                        |
| 光源寿命                  | 25,000時間: 100%電力/25°C/海面                                                                                                                                                                                         |
| 簡単なトレーニングクラスに         | 自由回転                                                                                                                                                                                                             |
| テクノロジー                | シングルチップ4K DMD、ソリッドステートRGBレーザー                                                                                                                                                                                    |
| 解像度                   | ネイティブ4K: 4,096 x 2,160ピクセル                                                                                                                                                                                       |
| アスペクト比                | 1.88:1                                                                                                                                                                                                           |
| 光源                    | ソリッドステートRGBレーザー                                                                                                                                                                                                  |
| 光出力                   | 4,500 ANSIルーメン                                                                                                                                                                                                   |
| コントラスト比               | 20,000:1 (ダイナブラック使用時)                                                                                                                                                                                            |
| 入力解像度                 | 以下のフォーマットに対応 (最大値) : 4,096 x 2,160 @ 120Hz RGB/YCbCr 4:4:4 12ビット                                                                                                                                                 |
| レンズの範囲                | 注: すべての投影比率は0.98インチDLPデバイスに合わせて調整されています。0.53:1 (EN67)* 0.70-1.06:1 (EN66)* 0.83-1.14:1 (EN76)* 1.06-1.50:1 (EN63)* 1.10-1.61:1 (EN83) 1.48-2.18:1 (EN61)* 2.19-4.05:1 (EN64)* *FLDX/FLD+ レンズにはYork レンズアダプターが必要です |
| 光学レンズシフト              | レンズによって異なります                                                                                                                                                                                                     |
| 色補正                   | P7 RealColor™                                                                                                                                                                                                    |
| 色域                    | REC709、DCI-P3、98% REC2020                                                                                                                                                                                        |
| 画像処理                  | 組み込みワープ&ブレンドエンジン                                                                                                                                                                                                 |
| ネットワーク接続              | 10/100/1000 Mbit                                                                                                                                                                                                 |
| 動作湿度                  | 20〜80% RH                                                                                                                                                                                                        |
| HDR                   | HDR10、HLG                                                                                                                                                                                                        |
| 3D                    | アクティブ3D立体画像                                                                                                                                                                                                      |
| 入力                    | HDMI 2.1 (HDCP 2.3)                                                                                                                                                                                              |
| Control               | IR、RJ45、オプションのケーブルリモート                                                                                                                                                                                           |
| 保管温度                  | -20〜60°C                                                                                                                                                                                                         |
| 出荷寸法 (幅x奥行きx高さ)       | 560 x 765 x 410 mm / 22.1 x 30.1 x 16.1インチ (レンズを除く)                                                                                                                                                              |
| 保管湿度                  | 10〜90% RH                                                                                                                                                                                                        |
| 電源要件                  | 110 -240 V / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                            |
| 証明書                   | CE、FCCクラスA、cCSAus                                                                                                                                                                                                |
| 消費電力                  | 通常520W、最大750W                                                                                                                                                                                                    |
| 騒音レベル (25°C/77°Fの標準値) | 29デシベル                                                                                                                                                                                                           |
| 動作温度                  | 10〜40°C (海面位)                                                                                                                                                                                                    |
| 動作湿度                  | 20〜80% RH                                                                                                                                                                                                        |
| BTU/時                 | 通常1,774 BTU/h、最大2,545 BTU/h                                                                                                                                                                                      |
| 寸法 (幅x奥行きx高さ)         | 473 x 563 x 293 mm / 18.6 x 22.2 x 11.6インチ (レンズと脚を除く)                                                                                                                                                            |
| 重量                    | 31 kg/68ポンド                                                                                                                                                                                                      |
| 保証                    | 3年間の限定部品および作業保証、最大5年まで延長可能                                                                                                                                                                                       |
| 安全要件                  | RG2*                                                                                                                                                                                                             |

※取付マニュアルに指定されているレンズのみ取付可能です。

生成日:18 Aug 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

