

Acsar 2

Ein ebenso leistungsstarker wie benutzerfreundlicher Scaler und Router für die Umwandlung jedes beliebigen Eingangssignals in das digitale DVI-Signal, das für den Digitalprojektor D-Cine PREMIERE DP100 erforderlich ist.



Technische Daten

ACSAR 2

Allgemeine technische Daten

Video-Eingänge	Module: Im Betrieb steckbar Steckplätze: x 4; Einschub an der Vorderseite, Klick & Start -SDI -HD SDI -analoges Composite-Video und -S-Video mit Digitaldekoder (alle Normen: PAL, NTSC, Secam) -DVI -RGsB / YUV-Video
Interne Verarbeitung	16-Bit
Ausgang	2048 x 1080 bei 24/50/60 Hz Vorschauausgang analog RGB 2048 x 1080 bei 60Hz mit OSD
Kommunikationsschnittstelle	Intern
Bild-im-Bild	4x-Bild-in-Bild-Fenstererzeugung; beliebiges Eingangssignal, beliebige Größe
Leistung	Stromversorgung über Projektor
Größe	19"-Rack (B) x 1U (H) x 500 mm (T) mit Eingangsmodulen
Standardzubehör	Fernbedienung Barco RC5 (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht	9,94 kg bei vollständiger Bestückung

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

