

# Fiberlink

Adds fiber-optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach up to 300 meters.



## Spécifications techniques

## FIBERLINK

### Spécifications générales

Portée	300 meter cascadable
Signal	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 Gig/sec</li><li>▪ no compression</li><li>▪ full quality stream to LED display</li><li>▪ Proprietary transmission</li><li>▪ error detection and correction protocol</li></ul>
Conforme pour une utilisation en extérieur	IP 65 fiberoptic connectors

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**