


BarcoData 8200



기술 사양

BARCODATA 8200

일반 사양

광 출력	2,500 ANSI lumen
해상도	VGA, SVGA, XGA up to 1180 X 900 pixels
명암비	>350:1(full white/ full black)

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

