

CSC Base Unit

ClickShare-Funkbasisstation



Obwohl nicht immer sichtbar, ist die Base Unit das Gehirn des ClickShare-Systems. Diese Einheit empfängt drahtlos den Datenstrom der Buttons und sorgt dafür, dass er in der richtigen Weise wiedergegeben wird.

Technische Daten**CSC BASE UNIT****Allgemeine technische Daten**

Gewicht	2,6 kg/5,75 lb
Abmessungen (HxBxT)	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Stromanschluss	100-240 V 50-60 Hz 0,75-3 A
Stromverbrauch	Abschaltung: 2,5 W Betrieb (typisch): 20 W Maximal: 35 W

Generiert am: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

BARCO