

QSD(0.8:1) Lens



Specifiche tecniche**QSD(0.8:1) LENS****Specifiche generali**

Distortion	< 1%
EFL	177 mm / 6.97"
Length	221 mm / 8.7"
Max Diameter	188 mm / 7.4"
Net Weight Dimensions	3.7 kg / 8.2 lbs
Projection Distance	1.03 -4.7 m / 40 -187"
Relative Luminance	100%
Resolution	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
Screen Width (min / max)	1 -6 m / 39 -236"
Rapporto focale	0.8

Generato il: 06 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.