

Pannello di controllo ClickShare

Pannello di controllo intuitivo che si abbina perfettamente ai sistemi per videoconferenze wireless ClickShare Hub



- **Avvio della riunione ibrida con un solo tocco: nessun ritardo, nessuna confusione**
- **Una singola connessione USB-C da 10 m garantisce una configurazione pulita**
- **Kit di estensione CAT opzionale per un'installazione flessibile**
- **Tempo di installazione pari a zero, facile distribuzione e gestione**
- **Schermo reattivo da 10 pollici con molteplici opzioni di montaggio**

Il pannello di controllo ClickShare è parte integrante del sistema per videoconferenze wireless ClickShare Hub e fornisce un'interfaccia intuitiva per avviare e gestire riunioni ibride. Con un solo tocco puoi avviare la tua videochiamata Microsoft Teams, assicurandoti un'esperienza di riunione fluida ed efficiente.

Disponibile presumibilmente entro la fine del 2025.

Specifiche tecniche

PANNELLO DI CONTROLLO CLICKSHARE

Specifiche generali

Schermo tattile	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
Sensore di rilevamento umano	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
Connessioni	USB-C
Intervallo di temperatura	0°C -+40°C
Umidità	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington

Dimensioni dell'unità base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consumo energetico	Operativo: 7,3 W (max) Standby:
Peso	820 gr

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

Generato il: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.