

ClickShare CSE-200+

企業での導入に適したクリエイティブなコンテンツ共有向けワイヤレスコラボレーションソリューション



- 最大2人のユーザーをスクリーンに表示
- ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォンから共有
- 有線およびワイヤレスソース間のスムーズな切り替え
- 強化されたセキュリティ機能
- 4Kキャンバスでのアノテーション、ブラックボード、タッチバックをサポート
- 一元管理
- 2つのボタンが付属

創造性がビジネスを変えます。クリエイティブなミーティング、ブレインストーミング、議論ができれば、チームのコラボレーションが強化されビジネスの成果に結びつきます。ClickShareは、コンセプトを無理なく形にし、効率的なコラボレーションを実現するワイヤレスコラボレーションソリューションをお届けします。

ClickShareの最新アップデートに含まれる新機能についてはこちらをご覧ください

共有の強化

CSE-200+は、中規模の会議室にインタラクティブでコラボレーション可能な環境

を提供します。最大2人まで同時にコンテンツを共有できます。ユーザーはUSB対応デバイスであるClickShareボタンをお使いのPCまたはMacに差し込んでボタンをクリックするだけで、プレゼンテーションコンテンツをノートパソコンから会議室のスクリーンに映し出すことができます。また、ClickShareアプリを使用すれば、ユーザーはノートパソコン、携帯電話、タブレットからもコンテンツを共有できます。デスクトップ用アプリで最適な利用環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファームウェアをインストールするようにしてください。

企業全体の創造性を刺激する

CSE-

200+は企業向けに設計されています。従来からお使いの機器用のHDMI入力1個を備え、ワイヤレスおよび有線ソースの簡単な切り替え、強化されたセキュリティ機能、完全なネットワーク統合、幅広いインタラクティブな機能（アノテ

CSE-

200+は企業向けに設計されています。従来からお使いの機器用のHDMI入力1個を備え、ワイヤレスおよび有線ソースの簡単な切り替え、強化されたセキュリティ機能、完全なネットワーク統合、幅広いインタラクティブな機能（アノテーション、ブラックボード、4Kキャンバスでのタッチバックサポートと一元管理など）を可能にします。最大で2人がコンテンツを同時に共有できるCSE-200+は、社内のブレインストーミングと生産性向上を促進します。

CSE-200+は、ISO 27001認証取得済みのフローとプロセスにより開発された製品です。

ClickShare CSE-200+を備え付けの会議室のセットアップ（Microsoft TeamsやZoomルームなど）に追加すると、Microsoft TeamsとZoomの会議での対話性、生産性、およびコラボレーションが強化されます。これにより、会議から真のコラボレーションに焦点が戻ります。

技術仕様

CLICKSHARE CSE-200+

一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 ビット macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare アプリ) iOS 11、12 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	1x HDMI 1.4b
ビデオ入力	1x HDMI 1.4b
出力解像度	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz
入力解像度	1920x1080 @30Hz
オーディオ	HDMI 経由、アナログはオーディオジャック 3.5mm 経由、S/PDIF
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 12 まで / Mac OS 10.14 (Mojave)
Google Cast 非対応	Android 8
Miracast サポート	Windows 10
フレームレート	最大 30fps*
画面上の同時ソース数	2
同時接続数	16
iPad、iPhone、Android との互換性	ClickShare アプリ経由で Android と iOS デバイスの両方に対してドキュメント、ブラウザー、カメラを共有
拡張型デスクトップ	利用可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張パックを必要とする場合があります。
認証プロトコル	スタンドアロン・モードで WPA2-PSK ネットワーク統合モードで ClickShare Button を使用する WPA2-PSK または IEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac および IEEE 802.15.1
接続距離	信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応、近日提供)
接続	1x イーサネット LAN 1Gbit 1x USB タイプ C 2.0 (後面); 2x USB タイプ A 2.0 (後面); 1x USB タイプ A 2.0 (前面) オーディオ・アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)、デジタル S/PDIF
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
適用温度範囲	動作: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最大: 35°C (95°F) @ 3,000m 保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管: 0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 動作: 0 ~ 85% RH、結露なし
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
証明書	FCC/CE
保証	3 年間が標準
* 注記	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.
ClickShare Base Unit 寸法	
寸法 (HxWxD)	39mm x 200mm x 202mm
電源	標準 110/220 V AC プラグ
消費電力	動作: 最大 50W スタンバイ:
重量	900 g

生成日:04 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

